



---

#### Produktdetails

## Tina 3A

### Tina 3A Sicherheitsadapter



---

#### Allgemeine Informationen

Typ	Tina 3A
Bestellnummer	2TLA020054R0200
EAN	7350024451849
Beschreibung	Tina 3A Sicherheitsadapter
Langbeschreibung	<p>Die Tina-Geräte passen Sicherheitssensoren mit mechanischen Kontakten wie Not-Halt-Taster, Schalter und Lichtgitter/-vorhänge mit zwei Ausgängen an den DYNlink-Sicherheitskreis in Vital und Pluto an. Für die Montage auf DIN-Schienen im Schaltschrank. Elektrischer Anschluss über abnehmbare Anschlussklemmen. TINA 7A wird für Not-Halt-Taster im gleichen Schaltschrank oder für externe Kontakte verwendet. TINA 3A, 6A und 7A haben die gleiche elektrische Funktion in verschiedenen Gehäusen.</p>

---

#### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Baureihe	Tina
Produktname	Sicherheitsadapter
Statusanzeige	Ja

---

**Hauptdokumente**

---

Datenblatt, technische Information	2TLC010001C0202
Datenblatt, technische Information (Teil 2)	2TLC010080D0201
Montage- und Betriebsanleitung	2TLC172125M0201
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

---



---

**Abmessungen**

---

Tiefe	24 mm
Höhe	24 mm
Breite	57 mm
Gewicht	0.026 kg

---



---

**Technische Daten**

---

Farbe	schwarz
Bemessungssteuerspeisestrom (U <sub>s</sub> )	24 V DC
Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Geeignet für	Pluto AS-i v2 Pluto A20 v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-i Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D45 Pluto D45 (Harsh Env) Pluto O2 Pluto S20 v2 Pluto S46 v2 Vital 1 B&R X20
Versorgungsspannung	24 V DC

---



---

**Umgebungsbedingungen**

---

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -30 ... 70 °C
Schutztart	IP67
Werkstoff	Kunststoff

---



---

**Material Compliance**

---

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2022-006480
RoHS Information	2CMT2022-006499
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

---

---

### Zertifikate und Deklarationen

---

CQC Zertifikat	No declaration needed
CSA Zertifikat	2TLC172045D0201
Konformitätserklärung - CCC	No declaration needed
Konformitätserklärung - CE	2TLC010057D0201
Konformitätserklärung - UKCA	2TLC010196D0201
TÜV Zertifikat	2TLC010207D0201

---



---

### Verpackungsinformationen

---

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	100 mm
Länge Verpackungseinheit 1	170 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	0.03 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.03 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7350024451849

---



---

### Klassifizierungen

---

eClass	V11.0 : 27060313
ETIM 7	EC001584 - Bussystem-Kombi I/O Gerät
ETIM 8	EC001584 - Bussystem-Kombi I/O Gerät
ETIM 9	EC003558 - Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung) 5219 >> Schaltelement oder Zubehör
IDEA Granular Category Code (IGCC)	
UNSPSC	39122221
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	T
E-Nummer (Finnland)	2307382
E-Nummer (Schweden)	3861354

---



---

### Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Anpassungseinheiten  
 Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Programmierbare Safety-Controller

