



Produktdetails

TY53510M-2

**TY53510M-2 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Standard, 889x8,1 mm, 780N, rot PA 6.6, -
60/+85°C, für den Innenbereich halogen- und
silikonfrei, VPE 50**



Allgemeine Informationen

Typ	TY53510M-2
Bestellnummer	7TCG009000R0349
EAN	5415022344776
Beschreibung	TY53510M-2 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 889x8,1 mm, 780N, rot PA 6.6, -60/+85°C, für den Innenbereich halogen- und silikonfrei, VPE 50

Der rote Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibratoren, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppenung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.

Bestelldaten

EAN	5415022344776
UPC	786209979346
Herkunftsland	Ungarn (HU)

<u>Verkaufsmengeneinheit</u>	<u>Stück</u>
------------------------------	--------------

Abmessungen

Breite	0.32 in 8.13 mm
Tiefe	35 in 889 mm

Verpackungsinformationen

Menge	50 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	5 in 127 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	1 in 25 mm
Länge Verpackungseinheit 1	35 in 889 mm
Menge	250 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	5 in 127 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	5 in 127 mm
Länge Verpackungseinheit 2	35 in 889 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
----------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Farbe	rot
Gültig ab	20150310
Verschlussart	Edelstahlnase
Werkstoff	Nylon/Polyamid 6.6
Produktnamen	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	High Performance
Zugfestigkeit	175 lb 780 N
Stärke	0.07 in 1.7 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TY53510M-2
------------------------------------	------------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder

UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

