



Produktdetails

ZK74SH

ZK74SH ComfortLine Solutions Steuerleitungsklemme, DIN-Schiene, 38 mm x 75 mm x 60 mm



Allgemeine Informationen

Typ	ZK74SH
Bestellnummer	2CPX054360R9999
EAN	4011617543602
Beschreibung	ZK74SH ComfortLine Solutions Steuerleitungsklemme, DIN-Schiene, 38 mm x 75 mm x 60 mm
Langbeschreibung	Steuerltg.Klemme 7-polig schraubenlos , 4x 2,5qmm je Klemmstelle, mit Halter für Montage im NAR

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 230 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Anzahl Pole	7
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl Klemmstellen	8
Gehäusetyp	Klemmen
Montageart	DIN-Schiene
Klemmenanschlussart	oben

Material Isolierung	Thermoplastik
Farbe	lichtgrau
Bemessungsquerschnitt	(1 - starr) 1,5...2,5 mm ² (2 - flexibel mit Aderendhülse) 0,75...1,5 mm ² (3 - flexibel ohne Aderendhülse) 2,5 mm ² (4 - mehrdrähtig) 1 ... 2,5 mm ²

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100008X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	75 mm
Höhe	38 mm
Tiefe	60 mm
Gewicht	0.091 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.095 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CPC100008X0201
CE	

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000276 - Steuerleitungsklemme
ETIM 9	EC000276 - Steuerleitungsklemme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85366990
eClass	V11.0 : 27141147

Kennbuchstabe
(elektrische
Betriebsmittel)

U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Zählerschränke - Zählerfelder → ComfortLine
Innenausbau Zubehör

