



---

#### Produktdetails

## AR831009

### AR831009 Belüftungsgitter



---

#### Allgemeine Informationen

<u>Typ</u>	AR831009
<u>Bestellnummer</u>	4TBA831009C0100
<u>EAN</u>	5411815233746
<u>Beschreibung</u>	AR831009 Belüftungsgitter
<u>Langbeschreibung</u>	Allgemeines Zubehör Lüften und Heizen. PAZBS ARIA Belüftungsgitter IP44 Set=2St.

---

#### Technische Daten

<u>Anzahl Ventilatoren</u>	1
<u>Montageart</u>	Schnappbefestigung
<u>Ausführung der Oberfläche</u>	unbehandelt
<u>Werkstoff</u>	Kunststoff

---

#### Material Compliance

<u>REACH Erklärung</u>	9AJK000617
<u>REACH Information</u>	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
<u>Konfliktmineralien-</u>	9AKK108468A3363

Berichtsvorlage (CMRT)UmgebungsbedingungenSchutzart

IP44

AbmessungenBreite

40 mm

Höhe

40 mm

Tiefe

80 mm

Gewicht

0.1 kg

BestelldatenMenge

Karton 1 Stück

Verpackungseinheit 1

0.1 kg

BruttogewichtVerpackungseinheit 1Installation / MontageMontage- und  
Betriebsanleitung

No document needed

HauptdokumenteDatenblatt, technische  
Information

9AKK107680A5160

KlassifizierungenETIM 8

EC000331 - Lüfterblech (Schaltschrank)

ETIM 9

EC000331 - Lüfterblech (Schaltschrank)

WEEE Kategorie

Produkt nicht in WEEE Umfang

WEEE B2C / B2B

B2B

eClass

V11.0 : 27182803

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kunststoffschränke ARIA / PolySafe → MFG ARIA

