



Produktdetails

OFAA4GG800
OFAA4GG800 NH-Sicherung NH 4 800A 690V
GG



Allgemeine Informationen	
Typ	OFAA4GG800
Bestellnummer	1SCA022701R1690
EAN	6417019223995
Beschreibung	OFAA4GG800 NH-Sicherung NH 4 800A 690V GG
Langbeschreibung	OFAA4GG800 NH-Sicherung NH 4 800A 690V GG

Produktkreislaufwirtschaft	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück

Zolltarifnummer	85361090
Herkunftsland	Ungarn (HU)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC317001C0201
Montage- und Betriebsanleitung	No Instructions and Manuals needed

Abmessungen

Breite	89 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	119 mm
Gewicht	2 kg

Technische Daten

Verlustleistung	62.0 W
Sicherungsgröße	NH4
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC 60269
Sicherungstyp	zylindrisch gG
Bemessungsstrom (I _n)	800 A
Bemessungsspannung (U _r)	690 V

Umgebungsbedingungen

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC317009D0201

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC317005D2706
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	110 mm
Länge Verpackungseinheit 1	230 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	160 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	2.1 kg
EAN Verpackungseinheit 1	6417019223995

Klassifizierungen		
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)		F
ETIM 7	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz	
ETIM 8	EC000055 - Messersicherung	
ETIM 9	EC000055 - Messersicherung	
eClass	V11.1 : 27142005	
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)	
E-Nummer (Finnland)	3123424	

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungen

