



Produktdetails

OFAF2H500

OFAF2H500 NH-Sicherung NH 2 500A 500V GG



Allgemeine Informationen

Typ	OFAF2H500
Bestellnummer	1SCA022701R4610
EAN	6417019224299
Beschreibung	OFAF2H500 NH-Sicherung NH 2 500A 500V GG
Langbeschreibung	OFAF2H500 NH-Sicherung NH 2 500A 500V GG

Produktkreislaufwirtschaft

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	3 Stück
Zolltarifnummer	85361090
Herkunftsland	Ungarn (HU)

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SCC317001C0201
Montage- und Betriebsanleitung	No Instructions and Manuals needed

Abmessungen	
Breite	51 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	72 mm
Gewicht	0.63 kg

Technische Daten	
Verlustleistung	35.6 W
Sicherungsgröße	NH2
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC 60269
Sicherungstyp	zylindrisch gG
Bemessungsstrom (I _n)	500 A
Bemessungsspannung (U _r)	500 V

Umgebungsbedingungen	
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC317009D0201

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	1SCC317005D2706
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	3 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	125 mm
Länge Verpackungseinheit 1	155 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	80 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.9845 kg
EAN Verpackungseinheit 1	6417019224299

Klassifizierungen	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

ETIM 7	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
ETIM 8	EC000055 - Messersicherung
ETIM 9	EC000055 - Messersicherung
eClass	V11.1 : 27142005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3123241

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungen

