



Produktdetails

OFAA1GG35

OFAA1GG35 NH-Sicherung NH 1 35A 690V GG



Allgemeine Informationen	
Typ	OFAA1GG35
Bestellnummer	1SCA022703R3070
EAN	6417019227580
Beschreibung	OFAA1GG35 NH-Sicherung NH 1 35A 690V GG
Langbeschreibung	OFAA1GG35 NH-Sicherung NH 1 35A 690V GG

Produktkreislaufwirtschaft	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	3 Stück

Zolltarifnummer	85361050
Herkunftsland	Ungarn (HU)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC317001C0201
Montage- und Betriebsanleitung	No Instructions and Manuals needed

Abmessungen

Breite	30 mm
Höhe	135 mm
Tiefe	65 mm
Gewicht	0.28 kg

Technische Daten

Verlustleistung	3.0 W
Sicherungsgröße	NH1
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC 60269
Sicherungstyp	zylindrisch gG
Bemessungsstrom (I _n)	35 A
Bemessungsspannung (U _r)	690 V

Umgebungsbedingungen

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC317009D0201

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC317005D2706
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge	3 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	70 mm
Verpackungseinheit 1	
Länge	85 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	60 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.882 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	6417019227580

Klassifizierungen		
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)		F
ETIM 7	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz	
ETIM 8	EC000055 - Messersicherung	
ETIM 9	EC000055 - Messersicherung	
eClass	V11.1 : 27142005	
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)	
E-Nummer (Finnland)	3123106	

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungen

