



Produktdetails

S800-RT4125

S800-RT4125 Ringkabelschuhanschluss



Allgemeine Informationen

Typ	S800-RT4125
Bestellnummer	2CCS800900R0131
EAN	7612271208219
Beschreibung	S800-RT4125 Ringkabelschuhanschluss
Langbeschreibung	Der S800 Wechseladapter Kit erlaubt ein Tauschen der Klemmenpartien Käfigklemme – Ringkabelschuhanschluss. Käfigklemmenanschluss -> Ringkabelschuhanschluss

Technische Daten

Normen	IEC/EN 60947-2
Geeignet für	S800S S800N S800C S800U S800PV-SP S800PV-SD S800PV-M-H
Anzugsdrehmoment	3.5 N·m
Empfohlener	Nr. 2 Pozidriv

Schraubendreher

Anschlussart

Schraubklemme

Material Compliance

RoHS Information

9AKK107680A3903
2CCC413045D0601

RoHS Status

nach EU Richtlinie 2011/65/EC

RoHS Datum

20170426

Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage (CMRT)

9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

(Betrieb) -25 ... +60 °C
(Lagerung) -40 ... +70 °C

Schutzzart

(nach IEC 60529) IP20

Umweltinformationen

2CCY413207D0203

Abmessungen

Breite

27 mm

Höhe

95 mm

Tiefe

45 mm

Gewicht

68 g

Bestelldaten

Menge

Beutel 4 Stück

Verpackungseinheit 1

280 g

Bruttogewicht

Verpackungseinheit 1

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -

No declaration needed

CE

Installation / Montage

Montage- und

9AKK106930A3418

Betriebsanleitung

Hauptdokumente

Datenblatt, technische

9AKK107992A1033

Information

Klassifizierungen

ETIM 8

EC002278 - Verteilerbaugruppe Leitungsschutzschalter

ETIM 9	EC002278 - Verteilerbaugruppe Leitungsschutzschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85389040
eClass	V11.0 : 27400617
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Hochleistungs-Sicherungsautomaten → Hochleistungs-Sicherungsautomaten Zubehör

