



---

**Produktdetails**

## S800-CT2125

### S800-CT2125 Käfigklemme



---

**Allgemeine Informationen**

Typ	S800-CT2125
Bestellnummer	2CCS800900R0181
EAN	7612271208264
Beschreibung	S800-CT2125 Käfigklemme
Langbeschreibung	Der S800 Wechseladapter Kit erlaubt ein Tauschen der Klemmenpartien Käfigklemme – Ringkabelschuhanschluss. Ringkabelschuhanschluss -> Käfigklemmenschluss

---

**Technische Daten**

Normen	IEC/EN 60947-2
Geeignet für	S800S S800N S800C S800U S800PV-SP S800PV-SD S800PV-M-H
Anzugsdrehmoment	3.5 N·m
Empfohlener Schraubendreher	Nr. 2 Pozidriv

---

AnschlussartSchraubklemme

---

**Material Compliance**

RoHS Information

9AKK107680A3903  
2CCC413045D0601

RoHS Status

nach EU Richtlinie 2011/65/EC

RoHS Datum

20170426

Konfliktmineralien-  
Berichtsvorlage (CMRT)9AKK108468A3363

---

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur

(Betrieb) -25 ... +60 °C  
(Lagerung) -40 ... +70 °C

Schutzzart

(nach IEC 60529) IP20

Umweltinformationen

2CCY413207D0203

---

**Abmessungen**

Breite

27 mm

Höhe

12 mm

Tiefe

20 mm

Gewicht

34 g

---

**Bestelldaten**

Menge

Beutel 2 Stück

Verpackungseinheit 1

70 g

Bruttogewicht

Verpackungseinheit 1

**Zertifikate und Deklarationen**

Konformitätserklärung -

No declaration needed

CE

**Installation / Montage**

Montage- und

9AKK106930A3418

Betriebsanleitung

---

**Hauptdokumente**Datenblatt, technische  
Information2CCC413003C0208

---

**Klassifizierungen**

ETIM 8

EC002278 - Verteilerbaugruppe Leitungsschutzschalter

ETIM 9

EC002278 - Verteilerbaugruppe Leitungsschutzschalter

---

WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85389040
eClass	V11.0 : 27400617
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Hochleistungs-Sicherungsautomaten → Hochleistungs-Sicherungsautomaten Zubehör

