



Produktdetails

D01X4

D01X4 D0 Passeinsatz



Allgemeine Informationen	
Typ	D01X4
Bestellnummer	GMN 977125P0002
EAN	4012233606108
Beschreibung	D01X4 D0 Passeinsatz
Langbeschreibung	D0 Hülsen-Passeinsätze nach DIN VDE 0636-3, IEC/EN 60269-3 passend zu D01/E14

Technische Daten	
Normen	IEC 60269-1 IEC 60269-3
Bemessungsstrom (I _n)	4 A
Materialart	Aluminium
Farbe	braun
Sicherungsgröße	D01 (E14)

Material Compliance	
---------------------	--

RoHS Information	2CDK440042D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Datum	20230404
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	11 mm
Höhe	24 mm
Gewicht	0.001 kg

Bestelldaten

Menge	Karton 50 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.08 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK440042D2701
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	9AKK107046A0427
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5535
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000278 - D0-Hülsenpasseinsatz
ETIM 9	EC000278 - D0-Hülsenpasseinsatz
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27142111

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Schutz- und Sicherheitsgeräte → Zylindrische und D0 Sicherungen

