



Produktdetails

2/4VF10

2/4VF10 Brandschutz-Vorsatztür, 1495 mm x 795 mm x 51 mm, IP54



Allgemeine Informationen

<u>Typ</u>	2/4VF10
<u>Bestellnummer</u>	2CPX041054R9999
<u>EAN</u>	4011617410546
<u>Beschreibung</u>	2/4VF10 Brandschutz-Vorsatztür, 1495 mm x 795 mm x 51 mm, IP54
<u>Langbeschreibung</u>	Brandschutz-Vorsatztür, Baureihe VF, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzzart IP54, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1, rauchdicht, Feuerwiderstand 30 min geprüft nach DIN 4102-2, Brandlastdämmung 30 min in Anlehnung an DIN 4102-11, Funktionserhalt 30 min in Anlehnung an DIN 4102-12, oberflächenbeschichtet, in RAL AEHNLICHT7035, einflügelige Tür, Tür aus nicht brennbarem Material, mit Schwenkhebel mit Halbzylinder, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts, Abmessungen in mm (H x B x T): 1495 x 795 x 51, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 1495 x 795 x 22, Rasteinheit 8 RE, Bauhöhe 4, Feldbreite 2, Platzeinheiten 192

Technische Daten

<u>Gefahrenklassen</u>	E30
<u>Entflammbarkeit</u>	"
<u>Ausführung</u>	Schutztür
<u>Anzahl</u>	"
<u>Sicherungsautomaten</u>	
<u>Gehäusetype</u>	Brandschutz-Vorsatztür
<u>Bauhöhe</u>	4

<u>Türart</u>	einflügelige Tür
<u>Ausführung der Oberfläche</u>	oberflächenbeschichtet
<u>Werkstoff</u>	Sonstige
<u>Platzeinheiten (PLE)</u>	192
<u>Zählerfelder</u>	0
<u>Farbe</u>	lichtgrau

Material Compliance

<u>REACH Erklärung</u>	2CPC100005X0201
<u>REACH Information</u>	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
<u>Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)</u>	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

<u>Schutzart</u>	IP54
------------------	------

Abmessungen

<u>Breite</u>	795 mm
<u>Höhe</u>	1495 mm
<u>Tiefe</u>	51 mm
<u>Gewicht</u>	58 kg

Bestelldaten

<u>Menge</u>	Packung 1 Stück
<u>Verpackungseinheit 1</u>	
<u>Bruttogewicht</u>	58 kg
<u>Verpackungseinheit 1</u>	

Zertifikate und Deklarationen

<u>Konformitätserklärung - CE</u>	No declaration needed
-----------------------------------	-----------------------

Installation / Montage

<u>Montage- und Betriebsanleitung</u>	No document needed
---------------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

<u>Datenblatt, technische Information</u>	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---	------------------------------------

Klassifizierungen

<u>ETIM 8</u>	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
<u>ETIM 9</u>	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
<u>WEEE Kategorie</u>	Produkt nicht in WEEE Umfang

CN8 85389099
eClass V11.0 : 27182204
Kennbuchstabe U
(elektrische
Betriebsmittel)

Safety Information

Funktionserhalt E 30

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Brandschutz-Gehäuse - Brandschutz-Vorsatztüren → VF

