



---

#### Produktdetails

## 2/8VF10

2/8VF10 Brandschutz-Vorsatztür, 2095 mm x 795 mm x 51 mm, IP54



---

#### Allgemeine Informationen

Typ	2/8VF10
Bestellnummer	2CPX041056R9999
EAN	4011617410560
Beschreibung	2/8VF10 Brandschutz-Vorsatztür, 2095 mm x 795 mm x 51 mm, IP54
Langbeschreibung	Brandschutz-Vorsatztür, Baureihe VF, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzart IP54, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1, rauchdicht, Feuerwiderstand 30 min geprüft nach DIN 4102-2, Brandlastdämmung 30 min in Anlehnung an DIN 4102-11, Funktionserhalt 30 min in Anlehnung an DIN 4102-12, oberflächenbeschichtet, in RAL AEHNLICH7035, einflüglige Tür, Tür aus nicht brennbarem Material, mit Schwenkhebel mit Halbzylinder, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türranschlag rechts, Abmessungen in mm (H x B x T): 2095 x 795 x 51, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 2095 x 795 x 22, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 2, Platzeinheiten 288

---

#### Technische Daten

Gefahrenklassen	E30
Entflammbarkeit	"
Ausführung	Schutztür
Anzahl	"

**Sicherungsautomaten**

Gehäusetyp	Brandschutz-Vorsatztür
Bauhöhe	8
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	oberflächenbeschichtet
Werkstoff	Sonstige
Platzeinheiten (PLE)	288
Zählerfelder	0
Farbe	lichtgrau

**Material Compliance**

REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

**Umgebungsbedingungen**

Schutztart	IP54
------------	------

**Abmessungen**

Breite	795 mm
Höhe	2095 mm
Tiefe	51 mm
Gewicht	79 kg

**Bestelldaten**

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	79 kg
Verpackungseinheit 1	

**Zertifikate und Deklarationen**

Konformitätserklärung -	No declaration needed
CE	

**Installation / Montage**

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

**Hauptdokumente**

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

---

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
ETIM 9	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27182204
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

---

---

## Safety Information

Funktionserhalt	E 30
-----------------	------

---

---

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Brandschutz-Gehäuse - Brandschutz-Vorsatztüren → VF

