



Produktdetails

KF55140

KF55140 Brandschutz-Klemmenkasten,
Reihen: 3, 550 mm x 550 mm x 128 mm, II
(schutzisoliert), IP41



Allgemeine Informationen	
Typ	KF55140
Bestellnummer	2CPX041094R9999
EAN	4011617410942
Beschreibung	KF55140 Brandschutz-Klemmenkasten, Reihen: 3, 550 mm x 550 mm x 128 mm, II (schutzisoliert), IP41
Langbeschreibung	Brandschutz-Klemmkasten, Baureihe KF, Leergehäuse, für den Innenbereich, mit Deckel, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP41, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1, DIN EN 13501-1, rauchdicht, Feuerwiderstand 30 min geprüft nach DIN 4102-2, Brandlastdämmung 30 min in Anlehnung an DIN 4102-11, Funktionserhalt 30 min in Anlehnung an DIN 4102-12, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, oberflächenbeschichtet, in RAL AEHNLICH7035, Gehäuse aus nicht brennbarem Material, Abmessungen in mm (H x B x T): 550 x 550 x 128, Rasteinheit 3 RE, Bauhöhe 00, Feldbreite 2, Platzeinheiten 72

Technische Daten	
Gefahrenklassen Entflammbarkeit	E30
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V

Betriebsspannung	400 V
Anzahl Flanschöffnungen	2
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl Leitungseinführungen	4
Rastereinheiten (RE)	3
Typ Abdeckplatte	-
Gehäusetyp	Brandschutz-Klemmkasten
Bauhöhe	00
Montageart	-
Türart	ohne Tür
Ausführung der Oberfläche	oberflächenbeschichtet
Gehäusematerial	Other
Art der Abdeckung	mit Einkerbung
Platzeinheiten (PLE)	72
Zählerfelder	0
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP41
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
Breite	550 mm
Höhe	550 mm
Tiefe	128 mm
Gewicht	34 kg
Einbautiefe (t ₂)	84 mm
Stärke	Schranksmaterial 72 mm Türmaterial 72 mm

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	34 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
-------------------------------	-----------------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Safety Information

Funktionserhalt	E 30
-----------------	------

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Brandschutz-Gehäuse - Brandschutz-Vorsatztüren → KF

