



Produktdetails

MBM112

MBM112 Montageplatte 300 mm x 250 mm x 200 mm , 000



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | MBM112 |
| Bestellnummer | 2CPX041710R9999 |
| EAN | 4011617417101 |
| Beschreibung | MBM112 Montageplatte 300 mm x 250 mm x 200 mm , 000 |
| Langbeschreibung | Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Montageplatte, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, Montageplatten aus Stahlblech 2 mm, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 103 mm bis 158 mm, nutzbare Breite von 188 mm, nutzbare Höhe von 266 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Normen | DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2 |
| Bemessungsbetriebsspannung | (Maximum) 400 V |
| Betriebsspannung | 400 V |
| Anzahl | " |

| | |
|----------------------|---|
| Sicherungsautomaten | |
| Montagegerüst | WR oder EDF |
| Gehäusetyp | Innenausbau Modul |
| Bauhöhe | 000 |
| Montageart | stufenlos einstellbar über Montagebügel |
| Platzeinheiten (PLE) | 24 |
| Zählerfelder | 0 |
| Modulfunktion | Montageplatte |
| Farbe | lichtgrau |

Material Compliance

| | |
|---|---|
| RoHS Information | 2CPC100019X0201 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Datum | 20230918 |
| REACH Erklärung | 2CPC100005X0201 |
| REACH Information | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363 |
| SCIP | e21fc902-baee-40b1-ba33-69765c51a6d6 Deutschland (DE) |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|---------|
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Gewicht | 1.82 kg |
| Einbautiefe (t ₂) | 120 mm |

Bestelldaten

| | |
|----------------------|-----------------|
| Menge | Packung 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Bruttogewicht | 1.82 kg |
| Verpackungseinheit 1 | |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - | 2CPC100019X0201 |
| CE | |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | 2CPC112203M5601 |
| | |

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 |
| | |

Klassifizierungen

| | |
|--|--|
| ETIM 8 | EC001893 - Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau |
| ETIM 9 | EC001893 - Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| CN8 | 85381000 |
| eClass | V11.0 : 27400608 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | U |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → InnenausbauSystem → CombiLine N - Bausatz → Montageplatten

