




Produktdetails

MBR103

MBR103 Sammelschienensystem 60 mm horizontal 450 mm x 250 mm x 260 mm , 00



Allgemeine Informationen	
Typ	MBR103
Bestellnummer	2CPX041830R9999
EAN	4011617418306
Beschreibung	MBR103 Sammelschienensystem 60 mm horizontal 450 mm x 250 mm x 260 mm , 00
Langbeschreibung	Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem 60 mm horizontal, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 165 mm, unbestückt für den Einbau von D0- und NH-Sicherungslasttrennschalter oder Reitersicherungssockel D02, E27, E33, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX146, Sammelschienenmittenabstand: 60 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 630 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Bemessungsbetriebsspa	(Maximum) 400 V

nnung	
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I _n)	630 A
Anzahl Pole	3
Anzahl NH-Sicherungsunterteile	0
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl DIN-Schienen für die Montage	0
Ausstattung	Excludes Devices
Montagegerüst	WR Rahmen
Gerät	D02, E27, E33
Gehäusotyp	Innenausbau Modul
Bauhöhe	00
Sicherungstyp	sonstige
Montageart	Schienensystem
Montage-Ausrichtung	waagerecht
Platzeinheiten (PLE)	36
Zählerfelder	0
Modulfunktion	Sammelschienensystem 60 mm horizontal
Farbe	lichtgrau
Sicherungsgröße	Other

Material Compliance	
RoHS Information	2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen	
Breite	250 mm
Höhe	450 mm
Tiefe	260 mm
Gewicht	1.5 kg
Einbautiefe (t ₂)	275 mm

Bestelldaten	
Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	1.5 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201

Installation / Montage				
Montage- und Betriebsanleitung				2CPC112318M5601
				2CPC104708M5601

Hauptdokumente				
Datenblatt, technische Information				2CPC000001C0101
				2CPC000002C0101

Klassifizierungen				
ETIM 8	EC002286 - Verteilerbaugruppe NH-Sicherungssysteme			
ETIM 9	EC002286 - Verteilerbaugruppe NH-Sicherungssysteme			
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang			
CN8	85381000			
eClass	V11.0 : 27400619			
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U			

Accessories				
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX061045R9999	ZE60 Reitersicherungsblock, 27 mm x 26 mm x 200 mm	ZE60	1	Stück
2CPX061046R9999	ZE61 Reitersicherungsblock, 40 mm x 42 mm x 200 mm	ZE61	1	Stück
2CPX061047R9999	ZE62 Reitersicherungsblock, 55 mm x 56 mm x 200 mm	ZE62	1	Stück
2CPX062374R9999	ZA4P10 Leerabdeckung, 202 mm	ZA4P10	1	Stück
2CPX041942R9999	ZX1080 12 mm x 350 mm x 5 mm	ZX1080	1	Stück
2CPX041943R9999	ZX1081 12 mm x 600 mm x 5 mm	ZX1081	1	Stück
2CPX041944R9999	ZX1082 12 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1082	1	Stück
2CPX041945R9999	ZX1083 12 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1083	1	Stück
2CPX041946R9999	ZX1084 12 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1084	1	Stück
2CPX041948R9999	ZX1086 12 mm x 350 mm x 10 mm	ZX1086	1	Stück
2CPX041949R9999	ZX1087 12 mm x 600 mm x 10 mm	ZX1087	1	Stück
2CPX041950R9999	ZX1088 12 mm x 850 mm x 10 mm	ZX1088	1	Stück
2CPX041951R9999	ZX1089 12 mm x 1100 mm x 10 mm	ZX1089	1	Stück
2CPX041952R9999	ZX1090 12 mm x 1350 mm x 10 mm	ZX1090	1	Stück
2CPX041954R9999	ZX1092 20 mm x 350 mm x 5 mm	ZX1092	1	Stück
2CPX041955R9999	ZX1093 20 mm x 600 mm x 5 mm	ZX1093	1	Stück
2CPX041956R9999	ZX1094 20 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1094	1	Stück
2CPX041957R9999	ZX1095 20 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1095	1	Stück
2CPX041958R9999	ZX1096 20 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1096	1	Stück
2CPX041960R9999	ZX1098 30 mm x 350 mm x 5 mm	ZX1098	1	Stück
2CPX041961R9999	ZX1099 30 mm x 600 mm x 5 mm	ZX1099	1	Stück
2CPX041962R9999	ZX1100 30 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1100	1	Stück
2CPX041963R9999	ZX1101 30 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1101	1	Stück
2CPX041964R9999	ZX1102 30 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1102	1	Stück
2CPX041966R9999	ZX1104 30 mm x 350 mm x 10 mm	ZX1104	1	Stück

2CPX041967R9999	ZX1105 30 mm x 600 mm x 10 mm	ZX1105	1	Stück
2CPX041968R9999	ZX1106 30 mm x 850 mm x 10 mm	ZX1106	1	Stück
2CPX041969R9999	ZX1107 30 mm x 1100 mm x 10 mm	ZX1107	1	Stück
2CPX041970R9999	ZX1108 30 mm x 1350 mm x 10 mm	ZX1108	1	Stück
2CPX042021R9999	ZX1181 25 mm x 44 mm x 44 mm	ZX1181	1	Stück
2CPX042022R9999	ZX1182 5 mm x 94 mm x 100 mm	ZX1182	1	Stück
2CPX042023R9999	ZX1183 5 mm x 94 mm x 100 mm	ZX1183	1	Stück
2CPX042024R9999	ZX1184 16 mm x 94 mm x 88 mm	ZX1184	1	Stück
2CPX042533R9999	ZX2040 12 mm x 195 mm x 5 mm	ZX2040	1	Stück
2CPX042534R9999	ZX2041 12 mm x 445 mm x 5 mm	ZX2041	1	Stück
2CPX042535R9999	ZX2042 12 mm x 695 mm x 5 mm	ZX2042	1	Stück
2CPX042536R9999	ZX2043 12 mm x 945 mm x 5 mm	ZX2043	1	Stück
2CPX042537R9999	ZX2044 12 mm x 1195 mm x 5 mm	ZX2044	1	Stück
2CPX042804R9999	ZX2045 12 mm x 1445 mm x 5 mm	ZX2045	1	Stück
2CPX042543R9999	ZX2052 12 mm x 195 mm x 10 mm	ZX2052	1	Stück
2CPX042544R9999	ZX2053 12 mm x 445 mm x 10 mm	ZX2053	1	Stück
2CPX042545R9999	ZX2054 12 mm x 695 mm x 10 mm	ZX2054	1	Stück
2CPX042546R9999	ZX2055 12 mm x 945 mm x 10 mm	ZX2055	1	Stück
2CPX042547R9999	ZX2056 12 mm x 1195 mm x 10 mm	ZX2056	1	Stück
2CPX042805R9999	ZX2057 12 mm x 1445 mm x 10 mm	ZX2057	1	Stück
2CPX042548R9999	ZX2058 20 mm x 195 mm x 5 mm	ZX2058	1	Stück
2CPX042549R9999	ZX2059 20 mm x 445 mm x 5 mm	ZX2059	1	Stück
2CPX042550R9999	ZX2060 20 mm x 695 mm x 5 mm	ZX2060	1	Stück
2CPX042551R9999	ZX2061 20 mm x 945 mm x 5 mm	ZX2061	1	Stück
2CPX042552R9999	ZX2062 20 mm x 1195 mm x 5 mm	ZX2062	1	Stück
2CPX042806R9999	ZX2063 20 mm x 1445 mm x 5 mm	ZX2063	1	Stück
2CPX042558R9999	ZX2070 30 mm x 195 mm x 5 mm	ZX2070	1	Stück
2CPX042559R9999	ZX2071 30 mm x 445 mm x 5 mm	ZX2071	1	Stück
2CPX042560R9999	ZX2072 30 mm x 695 mm x 5 mm	ZX2072	1	Stück
2CPX042561R9999	ZX2073 30 mm x 945 mm x 5 mm	ZX2073	1	Stück
2CPX042562R9999	ZX2074 30 mm x 1195 mm x 5 mm	ZX2074	1	Stück
2CPX042807R9999	ZX2075 30 mm x 1445 mm x 5 mm	ZX2075	1	Stück
2CPX042563R9999	ZX2076 30 mm x 195 mm x 10 mm	ZX2076	1	Stück
2CPX042564R9999	ZX2077 30 mm x 445 mm x 10 mm	ZX2077	1	Stück
2CPX042565R9999	ZX2078 30 mm x 695 mm x 10 mm	ZX2078	1	Stück
2CPX042566R9999	ZX2079 30 mm x 945 mm x 10 mm	ZX2079	1	Stück
2CPX042567R9999	ZX2080 30 mm x 1195 mm x 10 mm	ZX2080	1	Stück
2CPX042808R9999	ZX2081 30 mm x 1445 mm x 10 mm	ZX2081	1	Stück
2CPX042573R9999	ZX2088 12 mm x 272 mm x 5 mm	ZX2088	1	Stück
2CPX042574R9999	ZX2089 12 mm x 522 mm x 5 mm	ZX2089	1	Stück
2CPX042575R9999	ZX2090 12 mm x 772 mm x 5 mm	ZX2090	1	Stück
2CPX042576R9999	ZX2091 12 mm x 1022 mm x 5 mm	ZX2091	1	Stück
2CPX042577R9999	ZX2092 12 mm x 1272 mm x 5 mm	ZX2092	1	Stück
2CPX042583R9999	ZX2100 12 mm x 272 mm x 10 mm	ZX2100	1	Stück
2CPX042584R9999	ZX2101 12 mm x 522 mm x 10 mm	ZX2101	1	Stück
2CPX042585R9999	ZX2102 12 mm x 772 mm x 10 mm	ZX2102	1	Stück
2CPX042586R9999	ZX2103 12 mm x 1022 mm x 10 mm	ZX2103	1	Stück
2CPX042587R9999	ZX2104 12 mm x 1272 mm x 10 mm	ZX2104	1	Stück
2CPX042588R9999	ZX2106 20 mm x 272 mm x 5 mm	ZX2106	1	Stück
2CPX042589R9999	ZX2107 20 mm x 522 mm x 5 mm	ZX2107	1	Stück
2CPX042590R9999	ZX2108 20 mm x 772 mm x 5 mm	ZX2108	1	Stück
2CPX042591R9999	ZX2109 20 mm x 1022 mm x 5 mm	ZX2109	1	Stück
2CPX042592R9999	ZX2110 20 mm x 1272 mm x 5 mm	ZX2110	1	Stück
2CPX042598R9999	ZX2118 30 mm x 272 mm x 5 mm	ZX2118	1	Stück

2CPX042599R9999	ZX2119 30 mm x 522 mm x 5 mm	ZX2119	1	Stück
2CPX042600R9999	ZX2120 30 mm x 772 mm x 5 mm	ZX2120	1	Stück
2CPX042601R9999	ZX2121 30 mm x 1022 mm x 5 mm	ZX2121	1	Stück
2CPX042602R9999	ZX2122 30 mm x 1272 mm x 5 mm	ZX2122	1	Stück
2CPX042603R9999	ZX2124 30 mm x 272 mm x 10 mm	ZX2124	1	Stück
2CPX042604R9999	ZX2125 30 mm x 522 mm x 10 mm	ZX2125	1	Stück
2CPX042605R9999	ZX2126 30 mm x 772 mm x 10 mm	ZX2126	1	Stück
2CPX042606R9999	ZX2127 30 mm x 1022 mm x 10 mm	ZX2127	1	Stück
2CPX042607R9999	ZX2128 30 mm x 1272 mm x 10 mm	ZX2128	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Bausatz → Sammelschienensystem 40 mm / 60 mm unbestückt

