



Produktdetails

AP10/G

AP10/G Kabelabzweigbox lichtgrau IP65



Allgemeine Informationen

Typ	AP10/G
Bestellnummer	2TKA140003G1
EAN	6418677307287
Beschreibung	AP10/G Kabelabzweigbox lichtgrau IP65

Langbeschreibung	Die Anschluss-/Abzweigdosen von ABB sind aus einem Zweikomponenten-System gefertigt. Sie besitzen zehn seitliche leicht durchzusteckende Membran-Kabeleinführungen und zwei weitere an der Unterseite für Kabel bis zu einer Dicke von 17 mm. Die Membran dichtet die Kabeleinführungen zuverlässig ab. Die Kästen werden mit einem einrastenden Deckel sicher verschlossen. Zum Öffnen wird ein Schraubendreher in die Öffnungsschlitzte gesteckt. Schrauben sind nicht erforderlich. Die Montagetemperatur beträgt - 15 bis + 60 °C. Vorteile: 12 selbstdichtende Kabeleinführungen, extrem stabiles Gehäuse (PP), dauerelastische Membraneinführung (SEBS), optimales Preis-/Leistungsverhältnis, größtmöglicher Anschlussraum, Schutzklasse IP55, zertifiziert nach EN60670-21:2007 und EN60670-22:2006, UV-beständig und halogenfrei, Glühdrahtprüfung nach IEC 659-2-11.
------------------	---

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions Label	Ja
------------------------	----

Produktkreislaufwirtschaft

Nachhaltiger Materialanteil	mechanisch recyceltes Polymer - 87.5 %
Konzernziel für die Deponierung von Abfällen	Es werden keine ungefährlichen Abfälle auf einer Deponie verbracht
Dienste zur Verlängerung der Lebensdauer	Aufrüstbarkeit
Anweisungen zur Produktlebensdauer	9AKK108468A2670

Technische Daten

Bemessungsspannung (U_r)	500 V
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	500 V
Anzahl Leitungseinführungen	12
Art der Deckelbefestigung	einrasten
Anschlussart Eingang	abdichtende Membran
Montageart	universal
Form	quadratisch
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	Kunststoff
Lieferumfang	keine
Art der Abdeckung	Blindabdeckung
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	9AKK106713A4634
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20240314
REACH Erklärung	9AKK106713A4633
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
-----------	------

Abmessungen

Breite	0.104 m
Höhe	0.048 m
Tiefe	0.104 m
Gewicht	0.095 kg

Bestelldaten

Menge	Karton 5 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.49 kg
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Finnland)	1612512

E-Nummer (Schweden) 1438279

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE 9AKK108467A2081

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung 9AKK107492A2833

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information 9AKK10103A2549

Klassifizierungen

ETIM 8 EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke

ETIM 9 EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke

WEEE Kategorie Produkt nicht in WEEE Umfang

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsmaterial → Aufputzkästen → Im Freien oder Anwendungen in feuchten Räumen



ABB
Eco
Solutions™