



Produktdetails

AP9M

AP9M Kabelabzweigbox schwarz IP65



Allgemeine Informationen	
Typ	AP9M
Bestellnummer	2TKA140013G1
EAN	6418677329906
Beschreibung	AP9M Kabelabzweigbox schwarz IP65
Langbeschreibung	Die Anschluss-/Abzweigdosen von ABB sind aus einem Zweikomponenten-System gefertigt. Sie besitzen zehn seitliche leicht durchzustechende Membran-Kabeleinführungen und zwei weitere an der Unterseite für Kabel bis zu einer Dicke von 17 mm. Die Membran dichtet die Kabeleinführungen zuverlässig ab. Die Kästen werden mit einem einrastenden Deckel sicher verschlossen. Zum Öffnen wird ein Schraubendreher in die Öffnungsschlitze gesteckt. Schrauben sind nicht erforderlich. Die Montagetemperatur beträgt - 15 bis + 60 °C. Vorteile: 12 selbstdichtende Kabeleinführungen, extrem stabiles Gehäuse (PP), dauerelastische Membraneinführung (SEBS), optimales Preis-/Leistungsverhältnis, größtmöglicher Anschlussraum, Schutzklasse IP55, zertifiziert nach EN60670-21:2007 und EN60670-22:2006. UV-beständig und halogenfrei. Glühdrahtprüfung nach IEC 659-2-11.

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions Label	Ja

Produktkreislaufwirtschaft	
© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten	Änderungen vorbehalten

Nachhaltiger Materialanteil	mechanisch recyceltes Polymer - 85 %
Konzernziel für die Deponierung von Abfällen	Es werden keine ungefährlichen Abfälle auf einer Deponie verbracht
Dienste zur Verlängerung der Lebensdauer	Auflüstbarkeit
Anweisungen zur Produktlebensdauer	9AKK108468A2670

Technische Daten

Bemessungsisolationsspannung (U _i)	500 V
Anzahl Leitungseinführungen	14
Art der Deckelbefestigung	einrasten
Anschlussart Eingang	abdichtende Membran
Montageart	universal
Form	quadratisch
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	Kunststoff
Lieferumfang	keine
Art der Abdeckung	Blindabdeckung
Farbe	schwarz

Material Compliance

RoHS Information	9AKK106713A4634
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20240314
REACH Erklärung	9AKK106713A4633
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
-----------	------

Abmessungen

Breite	86 mm
Höhe	0.039 m
Tiefe	86 mm
Gewicht	0.066 kg

Bestelldaten

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 5 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.33 kg
E-Nummer (Finnland)	1612511
E-Nummer (Schweden)	1438408

Zertifikate und Deklarationen		
Konformitätserklärung - CE		9AKK108467A2081
Installation / Montage		
Montage- und Betriebsanleitung		9AKK107045A7551
Hauptdokumente		
Datenblatt, technische Information		9AKK10103A2549
Klassifizierungen		
ETIM 8	EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke	
ETIM 9	EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke	
WEEE Kategorie		Produkt nicht in WEEE Umfang

Kategorien	
Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsmaterial → Aufputzkästen → Im Freien oder Anwendungen in feuchten Räumen	

