



Produktdetails

AP9/G

AP9/G Kabelabzweigbox lichtgrau IP65



Allgemeine Informationen

Typ	AP9/G
Bestellnummer	2TKA140014G1
EAN	6410016125088
Beschreibung	AP9/G Kabelabzweigbox lichtgrau IP65

Langbeschreibung	Die Anschluss-/Abzweigdosen von ABB sind aus einem Zweikomponenten-System gefertigt. Sie besitzen zehn seitliche leicht durchzustechende Membran-Kabeleinführungen und zwei weitere an der Unterseite für Kabel bis zu einer Dicke von 17 mm. Die Membran dichtet die Kabeleinführungen zuverlässig ab. Die Kästen werden mit einem einrastenden Deckel sicher verschlossen. Zum Öffnen wird ein Schraubendreher in die Öffnungsschlitzte gesteckt. Schrauben sind nicht erforderlich. Die Montagetemperatur beträgt - 15 bis + 60 °C. Vorteile: 12 selbstdichtende Kabeleinführungen, extrem stabiles Gehäuse (PP), dauerelastische Membraneinführung (SEBS), optimales Preis-/Leistungsverhältnis, größtmöglicher Anschlussraum, Schutzklasse IP55, zertifiziert nach EN60670-21:2007 und EN60670-22:2006, UV-beständig und halogenfrei, Glühdrahtprüfung nach IEC 659-2-11.
------------------	--

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions Label	Ja
------------------------	----

Produktkreislaufwirtschaft

Nachhaltiger Materialanteil	mechanisch recyceltes Polymer - 85 %
Konzernziel für die Deponierung von Abfällen	Es werden keine ungefährlichen Abfälle auf einer Deponie verbracht
Dienste zur Verlängerung der Lebensdauer	Aufrüstbarkeit
Anweisungen zur <u>Produktlebensdauer</u>	9AKK108468A2670

Technische Daten

Bemessungsisolationsspannung (U _i)	500 V
Anzahl Leitungseinführungen	14
Art der Deckelbefestigung	einrasten
Anschlussart Eingang	abdichtende Membran
Montageart	universal
Form	quadratisch
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	Kunststoff
Lieferumfang	keine
Art der Abdeckung	Blindabdeckung
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0

Material Compliance

RoHS Information	9AKK106713A4634
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20240314
REACH Erklärung	9AKK106713A4633
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
-----------	------

Abmessungen

Breite	86 mm
Höhe	0.039 m
Tiefe	86 mm
Gewicht	0.0663 kg

Bestelldaten

Menge	Karton 5 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.34 kg
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Finnland)	1612508
E-Nummer (Schweden)	1438198

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

9AKK108467A2081

Installation / Montage

Montage- und
Betriebsanleitung

9AKK107045A7551

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK10103A2549

Klassifizierungen

ETIM 8

EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke

ETIM 9

EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke

WEEE Kategorie

Produkt nicht in WEEE Umfang

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsmaterial → Aufputzkästen → Im Freien oder Anwendungen in feuchten Räumen



ABB
Eco
Solutions™