



Produktdetails

5/8R6

5/8R6 Reihenschaltschrank, Reihen: 12, 1913 mm x 1364 mm x 625 mm, I (geerdet), maximum IP54



Allgemeine Informationen

Typ	5/8R6
Bestellnummer	2CPX045625R9999
EAN	4011617456254
Beschreibung	5/8R6 Reihenschaltschrank, Reihen: 12, 1913 mm x 1364 mm x 625 mm, I (geerdet), maximum IP54
Langbeschreibung	Reihenschaltschrank, Standschrank, Baureihe TriLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, 36-fach profiliert, Außenverkleidung aus Stahlblech pulverbeschichtet, in RAL 7035, Tür mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 135 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung über Flanschöffnung im Deck- oder Bodenblech gem. Konfiguration, Abmessungen in mm (H x B x T): 1913 x 1364 x 625, Bauhöhe 8, Feldbreite 5, vorbereitet für den Ausbau mit CombiLine-Modulen auf WR-Montagegerüst oder Montageplatten

Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-2
Verlustleistung	Δt = 20K 370.2 W Δt = 25K 488.7 W

	$\Delta t = 30K\ 613.1\ W$
Anzahl Flanschöffnungen	5
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl Leitungseinführungen	245
Rastereinheiten (RE)	12
Bauform	Standschrank
Typ Abdeckplatte	-
Gehäusetyp	5/8
Bauhöhe	8
Montageart	Standschrank
Türart	Doppeltür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächenveredelung der Tür	undurchsichtig
Gehäusematerial	Stahl
Werkstoff	verzinktes Stahlblech
Einbaulage	Standschrank
Art der Abdeckung	mit Einkerbung
Platzeinheiten (PLE)	720
Zählerfelder	0
Anmerkungen	ETIM
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzzart	maximum IP54
Schutzklasse	I (geerdet)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	60
Breite	1364 mm
Höhe	1913 mm
Tiefe	625 mm
Gewicht	135.8 kg
Einbautiefe (t_2)	513 mm

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	

Bruttogewicht	141.232 kg
Verpackungseinheit 1	
Nachfolgeprodukt	2CPX047075R9999

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	No declaration needed
CE	

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101
Building Information Modeling – BIM	2CPC000002C0101
	1STD002331

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85381000
eClass	V11.1 : 27142408
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX046634R9999	RB56F Bodenblech, 27.5 mm x 1262 mm x 509 mm	RB56F	1	Stück
2CPX045779R9999	RB56G Bodenblech, 27.5 mm x 1262 mm x 509 mm	RB56G	1	Stück
2CPX045910R9999	RM28 Montageplatte, 1730 mm x 500 mm x 2 mm	RM28	1	Stück
2CPX045911R9999	RM38 Montageplatte, 1730 mm x 750 mm x 2 mm	RM38	1	Stück
2CPX045822R9999	RSW86P2 Seitenwand, 1913 mm x 625 mm x 625 mm	RSW86P2	1	Stück
2CPX045995R9999	RZ11P4 Transportösen, 120 mm x 55 mm x 55 mm	RZ11P4	1	Stück
2CPX045950R9999	RZ1P4 Rahmenhalter, 700 mm x 200 mm x 100 mm	RZ1P4	1	Stück
2CPX045997R9999	RZ33 Verbindungsset, 90 mm x 260 mm x 330 mm	RZ33	1	Stück
2CPX046013R9999	RZ36 Erdungsset, 15 mm x 70 mm x 105 mm	RZ36	1	Stück
2CPX046007R9999	RZ4P4 Höhenniveau-Ausgleich, 1 mm x 1 mm x 1 mm	RZ4P4	1	Stück
2CPX046008R9999	RZ5P4 Verbinder, 1 mm x 1 mm x 1 mm	RZ5P4	1	Stück
2CPX046225R9999	RZ65 Zubehör, 180 mm x 500 mm x 25 mm	RZ65	1	Stück
2CPX046226R9999	RZ66 Zubehör, 180 mm x 750 mm x 25 mm	RZ66	1	Stück
2CPX045954R9999	RZT6P2 Traverse, 50 mm x 625 mm x 25 mm	RZT6P2	1	Stück
2CPX038233R9999	ZA13 Plantasche, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	Stück
2CPX038228R9999	ZA5 Plantasche, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	Stück
2CPX038227R9999	ZA6 Plantasche, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	Stück
2CPX060122R9999	ZW57 Zubehör, 180 mm x 1000 mm x 25 mm	ZW57	1	Stück
2CPX060123R9999	ZW58 Zubehör, 180 mm x 1250 mm x 25 mm	ZW58	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TriLine - Gehäuse

