



Produktdetails

2/10RG6

2/10RG6 Schaltschrankgerüst, Reihen: 14,
2213 mm x 614 mm x 625 mm, I (geerdet),
maximum IP54



Allgemeine Informationen	
Typ	2/10RG6
Bestellnummer	2CPX045667R9999
EAN	4011617456674
Beschreibung	2/10RG6 Schaltschrankgerüst, Reihen: 14, 2213 mm x 614 mm x 625 mm, I (geerdet), maximum IP54
Langbeschreibung	Reihenschaltschrank-Gerüst, Standschrank, Baureihe TriLine, Gerüst mit Rückwand, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, 36-fach profiliert, Außenverkleidung aus Stahlblech pulverbeschichtet, in RAL 7035, Lieferung ohne Tür, Tür gemäß separater Konfiguration, Leitungseinführung über Flanschöffnung im Deck- oder Bodenblech gem. Konfiguration, Abmessungen in mm (H x B x T): 2213 x 614 x 625, Bauhöhe 10, Feldbreite 2, vorbereitet für den Ausbau mit CombiLine-Modulen auf WR-Montagegerüst oder Montageplatten

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-2
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 220.1 W $\Delta t = 25K$ 290.5 W

$\Delta t = 30K\ 364.5\ W$	
Anzahl Flanschöffnungen	2
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl Leitungseinführungen	98
Rastereinheiten (RE)	14
Bauform	Standschrank
Typ Abdeckplatte	-
Gehäusotyp	2/10
Bauhöhe	10
Montageart	Standschrank
Türart	ohne Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächenveredelung der Tür	undurchsichtig
Gehäusematerial	Stahl
Werkstoff	verzinktes Stahlblech
Art der Abdeckung	mit Einkerbung
Platzeinheiten (PLE)	336
Zählerfelder	0
Anmerkungen	ETIM
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	maximum IP54
Schutzklasse	I (geerdet)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
Breite	614 mm
Höhe	2213 mm
Tiefe	625 mm
Gewicht	55 kg
Einbautiefe (t ₂)	513 mm

Bestelldaten

Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht	57.2 kg

Verpackungseinheit 1	
Nachfolgeprodukt	2CPX047097R9999

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
-------------------------------	-----------------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85381000
eClass	V11.1 : 27142408
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX046625R9999	RB26F Bodenblech, 27.5 mm x 512 mm x 509 mm	RB26F	1	Stück
2CPX045776R9999	RB26G Bodenblech, 27.5 mm x 512 mm x 509 mm	RB26G	1	Stück
2CPX045722R9999	RD26G Deckblech, 12 mm x 610 mm x 625 mm	RD26G	1	Stück
2CPX045946R9999	RFB210 Frontblendrahmen, 2191 mm x 614 mm x 30 mm, IP30	RFB210	1	Stück
2CPX045914R9999	RM210 Montageplatte, 2030 mm x 500 mm x 2 mm	RM210	1	Stück
2CPX045826R9999	RSW106P2 Seitenwand, 2213 mm x 625 mm x 625 mm	RSW106P2	1	Stück
2CPX045995R9999	RZ11P4 Transportösen, 120 mm x 55 mm x 55 mm	RZ11P4	1	Stück
2CPX045950R9999	RZ1P4 Rahmenhalter, 700 mm x 200 mm x 100 mm	RZ1P4	1	Stück
2CPX045997R9999	RZ33 Verbindungsset, 90 mm x 260 mm x 330 mm	RZ33	1	Stück
2CPX046013R9999	RZ36 Erdungsset, 15 mm x 70 mm x 105 mm	RZ36	1	Stück
2CPX046007R9999	RZ4P4 Höhenniveau-Ausgleich, 1 mm x 1 mm x 1 mm	RZ4P4	1	Stück
2CPX046008R9999	RZ5P4 Verbinder, 1 mm x 1 mm x 1 mm	RZ5P4	1	Stück
2CPX046225R9999	RZ65 Zubehör, 180 mm x 500 mm x 25 mm	RZ65	1	Stück
2CPX046226R9999	RZ66 Zubehör, 180 mm x 750 mm x 25 mm	RZ66	1	Stück
2CPX038233R9999	ZA13 Plantasche, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	Stück
2CPX038228R9999	ZA5 Plantasche, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	Stück
2CPX038227R9999	ZA6 Plantasche, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	Stück
2CPX060122R9999	ZW57 Zubehör, 180 mm x 1000 mm x 25 mm	ZW57	1	Stück
2CPX060123R9999	ZW58 Zubehör, 180 mm x 1250 mm x 25 mm	ZW58	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TriLine - Gehäuse

