



---

#### Produktdetails

## 4/10RG6

**4/10RG6 Schaltschrankgerüst, Reihen: 14,  
2213 mm x 1114 mm x 625 mm, I (geerdet),  
maximum IP54**



---

#### Allgemeine Informationen

Typ	4/10RG6
Bestellnummer	2CPX045669R9999
EAN	4011617456698
Beschreibung	4/10RG6 Schaltschrankgerüst, Reihen: 14, 2213 mm x 1114 mm x 625 mm, I (geerdet), maximum IP54
Langbeschreibung	Reihenschaltschrank-Gerüst, Standschrank, Baureihe TriLine, Gerüst mit Rückwand, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, 36-fach profiliert, Außenverkleidung aus Stahlblech pulverbeschichtet, in RAL 7035, Lieferung ohne Tür, Tür gemäß separater Konfiguration, Leitungseinführung über Flanschöffnung im Deck- oder Bodenblech gem. Konfiguration, Abmessungen in mm (H x B x T): 2213 x 1114 x 625, Bauhöhe 10, Feldbreite 4, vorbereitet für den Ausbau mit CombiLine-Modulen auf WR-Montagegerüst oder Montageplatten

---

#### Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-2
Verlustleistung	Δt = 20K 340.1 W Δt = 25K 448.8 W

	$\Delta t = 30K\ 563.1\ W$
Anzahl Flanschöffnungen	4
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl Leitungseinführungen	196
Rastereinheiten (RE)	14
Bauform	Standschrank
Typ Abdeckplatte	-
Gehäusetyp	4/10
Bauhöhe	10
Montageart	Standschrank
Türart	ohne Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächenveredelung der Tür	undurchsichtig
Gehäusematerial	Stahl
Werkstoff	verzinktes Stahlblech
Art der Abdeckung	mit Einkerbung
Platzeinheiten (PLE)	672
Zählerfelder	0
Anmerkungen	ETIM
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

## Material Compliance

REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

## Umgebungsbedingungen

Schutzart	maximum IP54
Schutzklasse	I (geerdet)

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	48
Breite	1114 mm
Höhe	2213 mm
Tiefe	625 mm
Gewicht	72.92 kg
Einbautiefe ( $t_2$ )	513 mm

## Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	75.837 kg

---

Verpackungseinheit 1

Nachfolgeprodukt

---

2CPX047099R9999

---

**Zertifikate und Deklarationen**Konformitätserklärung -  
CE

No declaration needed

---

**Installation / Montage**Montage- und  
Betriebsanleitung

No document needed

---

**Hauptdokumente**Datenblatt, technische  
Information

---

2CPC000001C0101  
2CPC000002C0101

---

**Klassifizierungen**

ETIM 8

EC000058 - Leergehäuse

ETIM 9

EC000058 - Leergehäuse

WEEE Kategorie

4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußereren Abmessungen mehr als  
50 cm beträgt (Großgeräte)

WEEE B2C / B2B

B2B

CN8

85381000

eClass

V11.1 : 27142408

Kennbuchstabe  
(elektrische  
Betriebsmittel)

U

---

**Accessories**

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX046631R9999	RB46F Bodenblech, 27.5 mm x 1012 mm x 509 mm	RB46F	1	Stück
2CPX045778R9999	RB46G Bodenblech, 27.5 mm x 1012 mm x 509 mm	RB46G	1	Stück
2CPX045724R9999	RD46G Deckblech, 12 mm x 1109 mm x 625 mm	RD46G	1	Stück
2CPX045948R9999	RFB410 Frontblendrahmen, 2191 mm x 1114 mm x 30 mm, IP30	RFB410	1	Stück
2CPX045916R9999	RM410 Montageplatte, 2030 mm x 1000 mm x 2 mm	RM410	1	Stück
2CPX045826R9999	RSW106P2 Seitenwand, 2213 mm x 625 mm x 625 mm	RSW106P2	1	Stück
2CPX045995R9999	RZ11P4 Transportösen, 120 mm x 55 mm x 55 mm	RZ11P4	1	Stück
2CPX045950R9999	RZ1P4 Rahmenhalter, 700 mm x 200 mm x 100 mm	RZ1P4	1	Stück
2CPX045997R9999	RZ33 Verbindungsset, 90 mm x 260 mm x 330 mm	RZ33	1	Stück
2CPX046013R9999	RZ36 Erdungsset, 15 mm x 70 mm x 105 mm	RZ36	1	Stück
2CPX046007R9999	RZ4P4 Höhenniveau-Ausgleich, 1 mm x 1 mm x 1 mm	RZ4P4	1	Stück
2CPX046008R9999	RZ5P4 Verbinder, 1 mm x 1 mm x 1 mm	RZ5P4	1	Stück
2CPX046225R9999	RZ65 Zubehör, 180 mm x 500 mm x 25 mm	RZ65	1	Stück
2CPX046226R9999	RZ66 Zubehör, 180 mm x 750 mm x 25 mm	RZ66	1	Stück
2CPX038233R9999	ZA13 Plantasche, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	Stück
2CPX038228R9999	ZA5 Plantasche, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	Stück
2CPX038227R9999	ZA6 Plantasche, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	Stück
2CPX060122R9999	ZW57 Zubehör, 180 mm x 1000 mm x 25 mm	ZW57	1	Stück
2CPX060123R9999	ZW58 Zubehör, 180 mm x 1250 mm x 25 mm	ZW58	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TriLine - Gehäuse

