



Produktdetails

RB54F1

RB54F1 Bezeichnungssystem, 27.5 mm x 1262 mm x 312 mm



Allgemeine Informationen

Typ	RB54F1
Bestellnummer	2CPX045794R9999
EAN	4011617457947
Beschreibung	RB54F1 Bezeichnungssystem, 27.5 mm x 1262 mm x 312 mm
Langbeschreibung	Bodenblech, mit einer Flanschöffnung pro Feldbreite, für ZW... Flansche, für TriLine-Standschränke

Technische Daten

Unterfunktion	mit Kabeldurchführungen
Geeignet für	5/10R4 5/10RG4 5/8R4 5/8RG4
Anzahl	"
Sicherungautomaten	
Gehäusetype	RB
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Platzeinheiten (PLE)	0

Zählerfelder	0
Anmerkungen	ETIM

Material Compliance

REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	1262 mm
Höhe	27.5 mm
Tiefe	312 mm
Gewicht	3.437 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	3.437 kg
Verpackungseinheit 1	
Nachfolgeprodukt	2CPX047131R9999

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	No declaration needed
CE	

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC104824M5601
<hr/>	

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000744 - Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schalschrank)
ETIM 9	EC000744 - Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schalschrank)
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85389099
eClass	V11.1 : 27182405
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TriLine - Gehäuse

