



Produktdetails

A56

**A56 ComfortLine A Wandschrank,
Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilwei
se versenkt montiert, 360 PLE, II
(schutzisoliert), IP44, Reihen: 6, 950 mm x
1300 mm x 215 mm**



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | A56 |
| Bestellnummer | 2CPX052029R9999 |
| EAN | 4011617520290 |
| Beschreibung | A56 ComfortLine A Wandschrank, Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise versenkt montiert, 360 PLE, II (schutzisoliert), IP44, Reihen: 6, 950 mm x 1300 mm x 215 mm |
| Langbeschreibung | <p>Die Wandschränke der Baureihe ComfortLine-A ohne Innenausbau sind für die Aufputz, Unterputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über vielfältige Kabeleinführungsmöglichkeiten im oberen oder unteren Anschlussraum. Seitlich ist großzügig Platz zur Leitungseinführung und -verlegung vorhanden. Pro Feldbreite ist oben ein großzügiger Membranflansch montiert, mit dem sich die Leitungen einfach, schnell und sicher einführen lassen. Ein weiterer Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt und mittels stufenlosen Türscharnier eingestellt werden. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder EDF-Montagegerüst individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Durch den flachen Aufbau integriert sich der Verteiler sehr gut in jede Umgebung. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und besitzen ein VDE Prüfzeichen. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.</p> |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom (I_n) | 250 A |
| Verlustleistung | $\Delta t = 20K$ 150.1 W $\Delta t = 25K$ 198.1 W $\Delta t = 30K$ 233.9 W |
| Anzahl Flanschöffnungen | 5 |
| Anzahl Sicherungsautomaten | " |
| Anzahl Leitungseinführungen | 255 |
| Rastereinheiten (RE) | 6 |
| Konfigurierung | vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-Montagegerüst |
| Typ Abdeckplatte | Tür |
| Gehäusetyp | Wandschrank |
| Montageart | Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise versenkt montiert |
| Türart | Doppeltür |
| Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Gehäusematerial | Stahlplatte / Kunststoff |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Art der Abdeckung | mit Einkerbung |
| Platzeinheiten (PLE) | 360 |
| RAL Nummer | RAL 9016 - verkehrsweiß |
| Farbe | verkehrsweiß |

Material Compliance

| | |
|---|--|
| RoHS Information | 2CPC100014X0201 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Datum | 20230918 |
| REACH Erklärung | 2CPC100005X0201 |
| REACH Information | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent |
| Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------|---------------------|
| Schutztart | IP44 |
| Schutzklasse | II (schutzisoliert) |

Abmessungen

| | |
|--------------------------------|--|
| Breite in Teilungseinheiten | 60 |
| Breite | 1300 mm |
| Höhe | 950 mm |
| Tiefe | 215 mm |
| Gewicht | 30.88 kg |
| Einbautiefe (t_2) | 190 mm |
| Stärke | Schrankmaterial 0.9 mm Türmaterial 0.9 mm |
| Maßzeichnung | 2CPC000014D0201 |

2CPC000015D0201

Bestelldaten

| | |
|----------------------|-----------------|
| Menge | Packung 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Bruttogewicht | 32.115 kg |
| Verpackungseinheit 1 | |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - | 2CPC100014X0201 |
| CE | |

Installation / Montage

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | 2CPC133150M5601 |
|-----------------------------------|-----------------|

Hauptdokumente

| | |
|--|---|
| Datenblatt, technische Information | 2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101 |
| Building Information Modeling – BIM | 9AKK107680A4423;9AKK107680A4422 |

Klassifizierungen

| | |
|--|------------------------------|
| ETIM 8 | EC000058 - Leergehäuse |
| ETIM 9 | EC000058 - Leergehäuse |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 85381000 |
| eClass | V11.0 : 27142408 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | U |

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|---------|----------|-----------------|
| 2CPX052552R9999 | CZ11 ComfortLine Feldbefestigungselement, 41.1 mm x 17.25 mm x 33 mm | CZ11 | 1 | Stück |
| 2CPX052412R9999 | CZT2 ComfortLine Sicherheitsschloss, 165 mm x 62 mm x 32 mm | CZT2 | 1 | Stück |
| 2CPX052488R9999 | CZT5 ComfortLine Schwenkhebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm | CZT5 | 1 | Stück |
| 2CPX052346R9999 | CTT26 ComfortLine Transparente Tür, IP44, 921 mm x 498 mm x 14 mm | CTT26 | 1 | Stück |
| 2CPX052364R9999 | CTT36S ComfortLine Transparente Tür, IP44, 921 mm x 771 mm x 14 mm | CTT36S | 1 | Stück |
| 2CPX052466R9999 | CZC4 Sammelschienenverbinder, 232 mm x 75 mm x 115 mm | CZC4 | 1 | Stück |
| 2CPX052558R9999 | CZ11M ComfortLine Feldbefestigungselement, 41.1 mm x 17.25 mm x 33 mm | CZ11M | 1 | Stück |
| 2CPX052461R9999 | CZ3 ComfortLine Isolierrahmen seitlich, 232 mm x 50 mm x 115 mm | CZ3 | 1 | Stück |
| 2CPX052559R9999 | CZ11P20 ComfortLine Zubehör, 41.1 mm x 17.25 mm x 33 mm | CZ11P20 | 1 | Stück |
| 2CPX052462R9999 | CZ4 ComfortLine Isolierrahmen, 20.5 mm x 204 mm x 87 mm | CZ4 | 1 | Stück |
| 2CPX052460R9999 | CZ2 ComfortLine Schrankverbindungsschrauben, 30 mm x 50 mm x 13 mm | CZ2 | 1 | Stück |
| 2CPX052459R9999 | CZ1P4 ComfortLine Außenbefestigungslaschen, 130 mm x 40 mm x 20 mm | CZ1P4 | 1 | Stück |
| 2CPX052458R9999 | ZK225T ComfortLine Klemmen-Träger, mehrfarbig | ZK225T | 1 | Stück |
| 2CPX052437R9999 | CZF3 ComfortLine Verschlussflansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm | CZF3 | 1 | Stück |
| 2CPX052438R9999 | CZF4 ComfortLine Flansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm | CZF4 | 1 | Stück |
| 2CPX052501R9999 | CZB216 ComfortLine Schottwand, 900 mm x 124 mm x 7 mm | CZB216 | 1 | Stück |
| 2CPX052553R9999 | CZ12 ComfortLine Tiefenniveausgleich, 22 mm x 22 mm x 18 mm | CZ12 | 1 | Stück |
| 2CPX010487R9999 | TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ503 | 1 | Stück |
| 2CPX010488R9999 | TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ504 | 1 | Stück |
| 2CPX010489R9999 | TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ505 | 1 | Stück |
| 2CPX010490R9999 | TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ506 | 1 | Stück |
| 2CPX010491R9999 | TZ507 Türkomponente, 25 mm x 100 mm x 170 mm | TZ507 | 1 | Stück |
| 2CPX010492R9999 | TZ508 Zubehör, 25 mm x 100 mm x 170 mm | TZ508 | 1 | Stück |
| 2CPX052419R9999 | CZT26H ComfortLine Stangenverschluß, 500.5 mm x 29.5 mm x 5 mm | CZT26H | 1 | Stück |
| 2CPX052464R9999 | CZ6 ComfortLine Rastrahmen, 218 mm x 9.9 mm x 98.5 mm | CZ6 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → ComfortLine A

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Zählerschränke - Zählerfelder → ComfortLine A

