



---

#### Produktdetails

## ZHK355

**ZHK355 ComfortLine Solutions  
Hauptleitungsabzweigklemme, DIN-Schiene,  
50 mm x 120 mm x 40 mm**



---

#### Allgemeine Informationen

Typ	ZHK355
Bestellnummer	2CPX054370R9999
EAN	4011617543701
Beschreibung	ZHK355 ComfortLine Solutions Hauptleitungsabzweigklemme, DIN-Schiene, 50 mm x 120 mm x 40 mm
Langbeschreibung	Hauptleitungsklemme 5-polig, 2x 35qmm und 2x 25qmm je Pol (4 Klemmstellen), Nennstrom 100A, Schutzklasse IP20, fingersicher, zur Montage auf Hutschienen

---

#### Technische Daten

Bemessungsstrom ( $I_n$ )	100 A
Anzahl Pole	5
Anzahl	"
Sicherungautomaten	
Gehäusetyp	Klemmen
Montageart	DIN-Schiene

## Material Compliance

RoHS Information	2CPC100008X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	18c1ffef-be24-45b4-8486-4a02bbef8c86 Deutschland (DE)

## Abmessungen

Breite	120 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	40 mm
Gewicht	0.562 kg

## Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.584 kg
Verpackungseinheit 1	

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CPC100008X0201
CE	

## Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
------------------------------------	------------------------------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000275 - Hauptleitungsklemme
ETIM 9	EC000275 - Hauptleitungsklemme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85366990
eClass	V11.0 : 27400603
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Zählerschränke - Zählerfelder → ComfortLine Innenausbau Zubehör

