



Produktdetails

ZX24

ZX24 Satz Leitungsschutzschalter, 85 mm x 220 mm x 290 mm



Allgemeine Informationen	
Typ	ZX24
Bestellnummer	2CPX068538R9999
EAN	4011617685388
Beschreibung	ZX24 Satz Leitungsschutzschalter, 85 mm x 220 mm x 290 mm
Langbeschreibung	Leitungsschutzschlauch zur Leitungsverbindung vom Modul zur Schaltschranktür, Einbausatz M 20, passend für M(B)V180.

Technische Daten	
Anzahl	"
Sicherungsautomaten	
Zubehörtyp	-
Gehäusetyp	Kabelkanäle
Werkstoff	Sonstige
Platzeinheiten (PLE)	0
Zählerfelder	0

Material Compliance		
RoHS Information		2CPC100019X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
RoHS Datum		20230918
REACH Erklärung		2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363

Abmessungen	
Breite	220 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	290 mm
Gewicht	0.639 kg

Bestelldaten	
Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.639 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CPC100019X0201

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
ETIM 9	EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank)
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	39173300
eClass	V11.0 : 27182807
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N -
Zubehör → Allgemeines Zubehör

