

Produktdatenblatt

762-15

EAN-No. 4000896249640



Länge: 150 mm ·



- Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp- / Step-Hebelfunktion
- Rastabstand: 2 mm · Rastpositionen: 15
- Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannungsbereich
- Vereint mehrere Schraubenschlüssel (metrisch oder amerikanische Zoll Maße) in einem kompakten Werkzeug
- Einhandvoreinstellung
- Auch in engen Bauräumen einsetzbar durch „Ratscheneffekt“ beim Schrauben
- Spezielle Konstruktion verstärkt die Handkraft im Vergleich zu konventionellen Universalzangen
- Parallele glatte Backen ermöglichen vollflächiges, beschädigungsfreies Greifen von Werkstücken
- In Verbindung mit optionalen Schutzbacken auch für empfindliche Oberflächen (z. B. verchromte Armaturen)
- Dauerhafte laserbeschriftete Skalierung zur einfachen Einstellung und Ablesemöglichkeit
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch verchromte, leicht zu reinigende Zangenschenkel
- Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
- Durchgestecktes Gelenk
- Made in Germany
- Maße: 150 mm
- Spannungsbereich min-max: 33 mm
- Spannungsbereich: 33 mm

Artikelnummer

762-15