



Elektro- Hochdruckreiniger **HPS 345 R**

SKU 2C1452103/ST2

Leistungsquelle	Elektrisch
Leistung	2.1 kW
Maximaler Druck	145 Bar
Maximaler Durchfluss	450 l/h
Max. Temperatur Wasserzulauf	50 °C
Pumpenmaterial	Aluminium
Pistolenmaterial	Rostfreier Stahl
Holm Typ	Teleskopisch
Pistolentyp	STIGA T3
Pistolenmaterial	Kunststoff
Schlauchlänge	9 m
Schlauchmaterial	Stahl, verstärkt
Schlauchtrommel	Ja
Reinigungsmitteltank	Schaumprüher (0,4 l)
Druckeinstellung	Nein
Halter für Zubehör	Vorne, unter der Abdeckung
Gewicht	17.3 kg



- **Bürstenloser 2100 W Induktions-Elektromotor**
- **Maximaler Druck von 145 bar**
- **Maximale Durchflussrate von 450 l/Std.**
- **Aluminium-Pumpenkopf, Edelstahlkolben**
- **9 m PU-Hochdruckschlauch**