



Akku-Laubbläser

AB 20 Li Kit

Art. N. 271504104/A24



Extra-leichter, kabelloser Akku-Laubbläser mit 20-V-Lithium-Ionen-Akkuantrieb und maximaler Luftgeschwindigkeit von 32 m/s.

- **Ausgestattet mit einem neuartigen 20-V-Lithium-Ionen-Akku (4 Ah)**
- **Kraftvolle Luftgeschwindigkeit von 32 m/s**
- **Leistungsstarker 280-W-Elektromotor**
- **Beeindruckend leicht – nur 1,8 kg (ohne Akku)**
- **Akku und Ladegerät inklusive**

TECHNICAL SPECS

Leistungsquelle	Lithium-Ionen-Akku
Empfohlene Batterieleistung	4 Ah
Batteriekapazität	4 Ah
Power	0.28 kW
Motortyp	mit Bürsten
Spannung	20 V
Batterietyp	Lithium-Ionen
Arbeitszeit (+/- 20 %)	20 m
Durchschnittliches Luftvolumen	9 m³/min
Maximale Luftgeschwindigkeit	32 m/s
Batterieladegerät	Standard
Vibrationsniveau (m/s ²)	0.83
Gewicht	2.04 kg
Produktabmessungen (L x B x H)	875 X 230 X 120
EAN/UPC	8008984864573
sku	271504104/A24