



Produktdetails

FD6-638

FD6-638 unisolierte Flachsteckhülse
Kabelquers. 4,0-6,0 mm² Farblos Messing
verzinnt Female 7,2x6,6 mm VPE 100



Allgemeine Informationen	
Typ	FD6-638
Bestellnummer	7TCA301010R0156
EAN	5415022416442
Beschreibung	FD6-638 unisolierte Flachsteckhülse Kabelquers. 4,0-6,0 mm ² Farblos Messing verzinnt Female 7,2x6,6 mm VPE 100
Langbeschreibung	FD6-638 unisolierte Flachsteckhülse Kabelquers. 4,0-6,0 mm ² Farblos Messing verzinnt Female 7,2x6,6 mm VPE 100

Bestelldaten	
EAN	5415022416442
UPC	786210142180
Herkunftsland	China (CN)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Verpackungsinformationen	
Menge	100 Stück

Verpackungseinheit 1	
Breite	1 in
Verpackungseinheit 1	25 mm
Höhe	4.72 in
Verpackungseinheit 1	120 mm
Länge	7.48 in
Verpackungseinheit 1	190 mm
Menge	1000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite	5.9 in
Verpackungseinheit 2	150 mm
Höhe	3.54 in
Verpackungseinheit 2	90 mm
Länge	7.08 in
Verpackungseinheit 2	180 mm
Menge	4000 Stück
Verpackungseinheit 3	
Breite	12.6 in
Verpackungseinheit 3	320 mm
Höhe	7.87 in
Verpackungseinheit 3	200 mm
Länge	18.9 in
Verpackungseinheit 3	480 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Spec-Kon
Bemessungsstromstärke	4 to 6 mm²
Gültig ab	20170216
Material Isolierung	-
Montageart	Pressung
Produktname	Flachsteckverbindung
Produkttyp	unisierte Flachsteckhülsen
Normen	IEC 60352-2, IEC 61210-2002

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000461
------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
ETIM 7	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
ETIM 8	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
UNSPSC	39121447
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4667 >> Wire terminal disconnect

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

