



Produktdetails

B2.5-2424NDC

B2.5-2424NDC isol. Stiftkabelschuh flach
polyamidisoliert Kabelquers. 1,5-2,5 mm² Farbe
Blau Kupfer verzinkt Fläche 13x2,4 mm Double
Crimp VPE 100



Allgemeine Informationen

Typ	B2.5-2424NDC
Bestellnummer	7TCA301100R0098
EAN	5415022422023
Beschreibung	B2.5-2424NDC isol. Stiftkabelschuh flach polyamidisoliert Kabelquers. 1,5-2,5 mm ² Farbe Blau Kupfer verzinkt Fläche 13x2,4 mm Double Crimp VPE 100
Langbeschreibung	B2.5-2424NDC isol. Stiftkabelschuh flach polyamidisoliert Kabelquers. 1,5-2,5 mm ² Farbe Blau Kupfer verzinkt Fläche 13x2,4 mm Double Crimp VPE 100

Bestelldaten

EAN	5415022422023
UPC	786210149318
Herkunftsland	China (CN)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Verpackungsinformationen

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit	1

Breite Verpackungseinheit 1	1 in 25 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	4.72 in 120 mm
Länge Verpackungseinheit 1	5.9 in 150 mm
Menge Verpackungseinheit 2	2000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	3.54 in 90 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	7.08 in 180 mm
Länge Verpackungseinheit 2	5.9 in 150 mm
Menge Verpackungseinheit 3	20000 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	12.6 in 320 mm
Höhe Verpackungseinheit 3	7.87 in 200 mm
Länge Verpackungseinheit 3	18.9 in 480 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Spec-Kon
Farbe	blau
Gültig ab	20170216
Werkstoff	Kupfer
Produktnamen	Flachsteckverbindung
Produkttyp	isolierter Flachstecker
Normen	IEC 60352-2
Bemessungsspannung	600 V
Leitungsquerschnitt	1.5-2.5 mm ²

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000464
---------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
ETIM 7	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
ETIM 8	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
UNSPSC	39121432
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

