



Produktdetails

BD1.5-4NDC

BD1.5-4NDC isolierte Rundsteckhülse
polyamidisoliert Kabelquers. 0,5-1,5 mm²
Farbe Rot Messing verzinkt Male Ø 4 mm
Double Crimp VPE 100



Allgemeine Informationen	
Typ	BD1.5-4NDC
Bestellnummer	7TCA301110R0084
EAN	5415022422405
Beschreibung	BD1.5-4NDC isolierte Rundsteckhülse polyamidisoliert Kabelquers. 0,5-1,5 mm ² Farbe Rot Messing verzinkt Male Ø 4 mm Double Crimp VPE 100
Langbeschreibung	BD1.5-4NDC isolierte Rundsteckhülse polyamidisoliert Kabelquers. 0,5-1,5 mm ² Farbe Rot Messing verzinkt Male Ø 4 mm Double Crimp VPE 100

Bestelldaten	
EAN	5415022422405
UPC	786210149691
Herkunftsland	China (CN)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Verpackungsinformationen	
Menge	100 Stück

Verpackungseinheit 1	
Breite	1 in
Verpackungseinheit 1	25 mm
Höhe	4.72 in
Verpackungseinheit 1	120 mm
Länge	5.9 in
Verpackungseinheit 1	150 mm
Menge	2200 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite	5.9 in
Verpackungseinheit 2	150 mm
Höhe	3.54 in
Verpackungseinheit 2	90 mm
Länge	7.08 in
Verpackungseinheit 2	180 mm
Menge	22000 Stück
Verpackungseinheit 3	
Breite	12.6 in
Verpackungseinheit 3	320 mm
Höhe	7.87 in
Verpackungseinheit 3	200 mm
Länge	18.9 in
Verpackungseinheit 3	480 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Spec-Kon
Farbe	gelb
Gültig ab	20170216
Material Isolierung	Nylon
Werkstoff	Messing
Produktname	Flachsteckverbindung
Produkttyp	isolierte Rundsteckhülse
Normen	IEC 60352-2
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Bemessungsspannung	600 V
Leitungsquerschnitt	4-6 mm²

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000455
------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
ETIM 7	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
ETIM 8	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
UNSPSC	39121447
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4667 >> Wire terminal disconnect

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

