

PRODUKTDATENBLATT

FLEX TV Mood Light RGB USB + RC

FLEX TV MOOD LIGHT WITH REMOTE CONTROL | Dekorative bunte LED-Streifen für den Innenbereich, selbstklebend, mit USB-Anschluss



Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Nur für Innenraumbeleuchtung

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- RGB-Farbsteuerung
- Flexibler, selbstklebender RGB Strip



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	4,20 W
Nennspannung	5 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	840,000 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Schutzklasse	III

Photometrische Daten

Lichtausbeute	12 lm/W
Farbtemperatur	RGB
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot / Grün / Blau
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG1
Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht

Länge	1500,00 mm
Breite	10,00 mm
Höhe	2,80 mm
Produktgewicht	82,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polyurethane (PU)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP54
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	PWM
Montageart	Anbau
Montageort	Alle Oberflächen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	7500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batterieart	Li-Metall-Knopfzellenbatterie
Battery size [GMS]	CR2025
Anzahl enthaltener Batterien	1
Nennspannung der Batterie	3 V
Nominale Batteriekapazität	150 mAh

Notbeleuchtung

Lichtstrom im Dauerschaltung	-
------------------------------	---

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate

Dokumente und Zertifikate



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075666917	Faltschachtel 1	131 mm x 131 mm x 17 mm	126.00 g	0.29 dm ³
4058075666924	Versandschachtel 100	620 mm x 280 mm x 295 mm	13425.00 g	51.21 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.