

Dyson Purifier Hot+Cool™ Gen1

Gültig ab: 28.08.2023

Erkennt

Erkennt automatisch Partikel und Gase in der Luft und analysiert und berichtet diese in Echtzeit.

Entfernt

HEPA- und Aktivkohlefilter. Entfernt Gase und 99,95 % der Schadstoffe aus der Luft.¹

Verteilt

Die Air Multiplier™ Technologie sorgt dafür, dass gereinigte Luft im gesamten Raum verteilt wird.²

Wärmender Luftstrom im Winter

Die Luft wird mit hoher Reichweite verteilt, sodass der gesamte Raum schnell und gleichmäßig erwärmt wird (Heiztemperatur 1 – 37° C).²

Kühlender Luftstrom im Sommer

Bei höheren Temperaturen sorgt ein starker Luftstrom gereinigter Luft für einen angenehmen kühlen Effekt.

Drehbewegung bis zu 350°

Durch die verstellbare Drehbewegung wird die gereinigte Luft im ganzen Raum verteilt.²

Nachtmodus

Überwacht die Luftqualität und reinigt die Luft bei reduzierter Lautstärke und mit gedimmtem Display.

dyson purifier hot+cool
gen1



Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Luftstromgeschwindigkeiten	1 bis 10
Luftgeschwindigkeit (max)	Min 1,2 m/Sek.
Drehbewegung/Neigung	45°, 90°, 180°, 350° / 10°
Integriertes LED-Display	Ja
Sleep-Timer-Intervalle	1/2/4/8 h / 1-8 Std.
Standby-Energieverbrauch	< 1,0 W
Leistung Gerät	< 50 W
Luftstrom bei max. Einstellung	290 l/s
Gemessener Schallpegel (max.)	63 dBa
Filter	HEPA-13 / Aktivkohlefilter
Filterlebensdauer	1 Jahr (12 h Nutzung/Tag) ³

Logistikdaten

Produkt	
Abmessungen (HxBxT)	765 x 205 x 131 mm
Nettogewicht	5,29 kg
Verpackung	
Box-Abmessungen (HxBxT)	823 x 280 x 280 mm
Bruttogewicht	7,18 kg
Kabellänge	1,8 mm
Fernbedienung	Ja
Farbe	Weiß/ Weiß
Artikelnummer	454857-01
EAN Code	5025155083109
UVP	599,00 €

¹ Filtereffizienz bei 0,1 Mikron getestet (EN1822, ISO29463) ² Verteilung der Luft und Reinigungsabdeckung in einem Raum mit einem Volumen von 81 m³ (TM-003771) sowie auf Wärmeleistung in einem Raum mit einem Volumen von 35 m³ getestet. ³ Auf Basis der Nutzungsdauer. Filterlebensdauer abhängig vom Luftverschmutzungsgrad.