

# Reolink E Series E560

## 4K 8 MP WLAN PTZ Überwachungskamera mit Personen- und Fahrzeugerkennung, integriertem Scheinwerfer und Sirene

EAN: 6975253983797

Die Reolink E Series E560 ist eine leistungsstarke 8 MP Überwachungskamera, die neben der bewährten PTZ-Funktion auch über Personen- und Fahrzeugerkennung, eingebautes Flutlicht und Sirene verfügt, was den Schutz deutlich verstärkt.

Die E-Serie E560 liefert auch bei Dunkelheit (bis zu 12 m) mit dem Scheinwerfer Farbbilder mit 4K 3840 x 2160 (8,0 Megapixel) Auflösung. Bei weiter entfernten Objekten haben Sie die Möglichkeit, über die Reolink-App / den Client zu zoomen (3-fach optischer Zoom), um mehr Details zu erfassen.

Dank der PTZ-Funktion mit 355° Schwenk- und 50° Neigungswinkel ermöglicht die E Series E560 auch die Überwachung von großen Bereichen. Die Kamera kann schwenken, neigen und zoomen, so dass jeder Winkel erfasst werden kann. Die Überwachungskamera kann auch Personen oder Fahrzeuge erkennen, die in ihrem Sichtfeld sind, und diese automatisch nachverfolgen.

*Hinweis: Die Funktion ermöglicht die Verfolgung der Person/des Fahrzeugs nur in der horizontalen Richtung.*

Der integrierte Scheinwerfer und die Sirene werden durch Bewegungserkennung aktiviert oder manuell über die Reolink-App gesteuert, um unerwünschte Gäste zu warnen. Sobald die Kamera eine Bewegung erkennt, wird in Echtzeit eine Warnmeldung über die App oder per E-Mail an Sie gesendet:

- **App**  
Push-Benachrichtigungen direkt auf Ihr mobiles Gerät.
- **E-Mail**  
Videoclips oder Schnappschüsse per E-Mail versenden.
- **Sirene**  
Wird ausgelöst, wenn eine Bewegung erkannt wird oder bei manueller Betätigung.
- **Einzelne Alarmer**  
Individuelle Ansagen aufzeichnen und als akustischen Alarm einstellen.

Die in diesem Modell integrierte Zwei-Wege-Audiofunktion ist so konzipiert, dass Sie jederzeit und überall über Ihr Smartphone mit anderen Personen kommunizieren oder unerwünschte Gäste warnen können. Die Kamera ist mit einem Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet.

Die Dualband WLAN Überwachungskamera Reolink E Series E560 arbeitet im 2,4 und 5 GHz Frequenzband und verfügt über zwei 2T2R-MIMO-Antennen.

Sie bietet verschiedene Aufzeichnungsoptionen, z.B. zeichnet sie Bewegungsereignisse auf und speichert sie auf einer microSD-Karte mit einer Kapazität von bis zu 256 GB. Außerdem können die Videos auf einen FTP-Server hochgeladen werden. Die kostenpflichtige Reolink Cloud kann ebenfalls zur Sicherung der Aufnahmen genutzt werden. Die Kamera kann auch an einen kompatiblen Reolink NVR angeschlossen werden, um eine kontinuierliche Aufzeichnung rund um die Uhr zu ermöglichen.

Mit Zeitraffer können Sie zum Beispiel den Sonnenuntergang, das Aufblühen von Blumen oder den Bauprozess in Sekunden oder Minuten festhalten.

*Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist.*

Das Aluminiumgehäuse der Reolink E Series E560 macht sie wasserdicht, robust und flexibel für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, auch bei rauen Wetterbedingungen (Wetterfest IP65).

*Hinweis: Um einen optimalen Wasserschutz zu gewährleisten, befolgen Sie die Anweisungen zur Installation der Kamera.*



## Hauptmerkmale

- 8 MP (3840 x 2160) Auflösung
- 355° Schwenk & 50° Neigung
- Intelligente Personen- und Fahrzeugerkennung
- Automatische Verfolgung
- 3-fach optischer Zoom
- Zwei-Wege-Audio
- Farbige Nachtsicht mit Scheinwerfer bis zu 12 m
- Unterstützt microSD-Karte (bis zu 256 GB), FTP-Server und Reolink NVR
- Dualband-WLAN 2,4 / 5 GHz WLAN für stabilere Netzwerkverbindung
- Durch Bewegungserkennung aktivierbare Sirene
- Wetterfest nach IP65
- Kompatibel mit Google Assistant

## Technische Daten

	Modell	<b>E Series E560</b>
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2.7" CMOS-Sensor
	Auflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 20 fps
	Objektiv	f=2,8 - 8 mm, F=1,6
	Zoom	3-facher optischer Zoom
	Kompression	H.264
	Sichtwinkel	Horizontal: 50° - 94°; Vertikal: 30° - 53°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Infrarote Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (LED: 12 Stück / 1,6 W / 850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (LED: 4 Stück, 3,3 W, 3000 K)
	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps – 25 fps (standard: 20 fps) Sub Stream: 4 fps – 15 fps (standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 4096 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 5120 Kbps) Sub Stream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Audio	2-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
<b>Schwenken und Neigen</b>	Schwenk-/Neigewinkel	Horizontal: 355°; Vertikal: 0° - 50°
	Automatische Verfolgung	<b>Die automatische Verfolgung unterstützt nur horizontale Bewegungen.</b>
<b>Schnittstelle</b>	Stromeingang	DC Stromeingang
	Zurücksetzen	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45
<b>Strom</b>	DC-Stromversorgung	DC 12 V 1 A, <12 W
<b>Speicherung</b>	Lokale Speicher	MicroSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
<b>Software und Funktion</b>	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarmer	Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard) Aufzeichnung nach Zeitplan
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substreams und 2 x Mainstreams)
	Arbeitet mit	Google Assistant; Reolink Cloud (Nicht in allen Ländern verfügbar)
<b>WLAN</b>	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Frequenzbereiche	2,4/5 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 20% - 85%
	Wetterfest	IP65
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Dimensionen	Φ 90 x 120 mm
	Gewicht	415 g

## Lieferumfang

- Reolink E Series E560 Überwachungskamera
- Netzadapter
- Kurzanleitung
- 4,5 m Stromverlängerungskabel (weiß)
- Netzkabel 1 m
- Sicherheitshalterung
- Haltegurt
- Nadel zum Zurücksetzen
- Lochschablone zur Montage
- Aufkleber „Videoüberwachung“
- Päckchen mit Schrauben