

Reolink P330

4K UHD IP PoE Überwachungskamera mit intelligenter Personen- & Autoerkennung, Nachsicht in Farbe

EAN: 6975253983759

Die Reolink P330 ist eine 4K UHD PoE Überwachungskamera und verfügt über eine Auflösung von 8 MP und bietet Ihnen damit detaillierte und scharfe Bilder und Videos. Die Kamera verfügt über zahlreiche Funktionen wie intelligente Erkennung und Alarmer, Fernzugriff, Smart Home-Integration sowie flexible und sichere Speicheroptionen.



Dank PoE (Power over Ethernet) ist zur Datenübertragung und Stromversorgung der Kamera P330 ein Netzkabel ausreichend. Die Installation und Verkabelung sind also unkompliziert und effizient.

- Für die PoE-Funktion ist entweder ein PoE-Switch oder ein Reolink Netzwerkrekorder erforderlich.

Die P330 PoE-Kamera verfügt über mehrere Speicheroptionen. Sie können sowohl bewegungsaktivierte als auch kontinuierliche Aufnahme speichern, je nach Wunsch. Dabei brauchen Sie nur eine SD-Karte einzulegen oder die Kamera an den Reolink NVR* anzuschließen beziehungsweise einen FTP-Server einzurichten.

Mit einer Kapazität von bis zu 256 GB Micro-SD-Karten können Sie Ihre Aufzeichnungen frei auf der SD-Karte speichern.

Unabhängig von Standort und Zeitpunkt können Sie aus der Ferne auf die Kamera zugreifen:

- Mit der kostenlosen Reolink App auf Ihrem Mobilgerät
- Mit der kostenlosen Reolink Client Software auf Ihrem Computer
- Mit dem Webbrowser ohne weitere Plug-ins

Die Reolink P330 ist mit einem leistungsstarken Scheinwerfer und zwei Infrarot-LEDs ausgestattet, die auch bei Dunkelheit klare und farbenfrohe Bilder aus bis zu 30 Metern Entfernung liefern. Diese innovative Technologie sorgt für mehr Details bei schlechten Lichtverhältnissen und macht die Überwachung noch effizienter.

Dank Bewegungserkennung haben Sie alles im Blick. Diese Funktion kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sollte irgendwas erkannt werden, wird die Kamera Sie umgehend alarmieren:

- Warn-E-Mails und Push-Benachrichtigungen verschicken.
- Bilder/Videos auf FTP-Server hochladen
- Videos der Bewegungserkennung auf der Micro SD-Karte bis zu 256 GB (separat erhältlich) oder in einen Reolink Netzwerkrekorder (NVR)* aufzeichnen und speichern.

Die P330 bietet mit ihrer fortschrittlichen Technologie sowohl zur intelligenten Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren als auch zur Übermittlung von Alarmmeldungen einen wirkungsvollen und effektiven Sicherheitsstandard. Dies ermöglicht das Reduzieren von möglichen Fehlalarmen, ohne dabei relevante Benachrichtigungen zu übersehen.

Die Kamera unterstützt auch Zwei-Wege-Audio, so dass der Benutzer in Echtzeit mit Personen vor der Kamera kommunizieren kann.

Mit der "Zeitraffer"-Funktion können Sie Videos in Sekunden oder Minuten erhalten, die z.B. einen Bauprozess dokumentieren oder Sonnenauf- und -untergang in einem kurzen Film festhalten.

- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an NVRs angeschlossen ist.

Das P330 besteht aus einem soliden, wasserdichten IP66 Aluminiumgehäuse und ist somit ideal für den Außeneinsatz geeignet und funktioniert auch unter rauen Wetterbedingungen zuverlässig.

*** Bei der Auswahl eines Netzwerkrekorders (NVR) wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink Netzwerkrekorder zu verwenden.**

Hauptmerkmale

- 8 Megapixel 4K UHD Auflösung
- PoE (Power over Ethernet)
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
- Unterstützt Audioaufzeichnung
- Zwei-Wege-Audio
- Nachtsicht in Farbe bis zu 30 Meter
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Wasserdichtes IP66 Aluminiumgehäuse für den Außenbereich geeignet
- Einfacher Fernzugriff über Browser und die kostenlose Reolink-Software

Technische Daten

Modell	P330	
Video und Audio	Bildsensor	1/2.49" CMOS-Sensor
	Videoauflösung	Standard: 3840 x 2160 (8 Megapixel) bei 25 Bildern/Sek
	Objektiv	f=2,8 mm, F=2, with IR Cut
	Videoformat	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 105°; Vertikal: 56°
	Tag Nacht	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-LED	30 Meter (100 Fuß) (LED: 2 Stück / 1,8 W / 850 nm)
	Scheinwerfer	1 Stück / 4,3 W / 6500 K / 700 Lumen
	Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Stromversorgung	POE	IEEE 802.3af, 48 V aktive
	Gleichstrom	12 V = 1 A, <12 W
Schnittstelle	Leistung	Gleichstromanschluss
	System	Reset-Knopf
	Ethernet	Ein 10M/100 Mbps RJ45
	Speicherung	MicroSD-Kartensteckplatz (max. 256 GB)
Funktionen	Bildrate	Mainstream: 2 fps – 25 fps (Standard: 25 fps) Substream: 4 fps – 15 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Main Stream: 2048 Kbps -8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps) Sub Stream: 64 Kbps – 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser-unterstützt	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung, Menschenerkennung, Fahrzeugerkennung, Haustiererkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsaufzeichnung, Zeitplanaufzeichnung (Standard: Bewegungsaufzeichnung)
	Protokolle und Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Maximaler Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams)
Arbeiten mit	Google Assistant, Reolink NVR	
Arbeitsumfeld	Temperatur	Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 %
	Wasserdicht	IP66
Abmessungen	Abmessungen	68 x 63 x 188 mm
	Gewicht	452 g

Lieferumfang

- P330 PoE Überwachungskamera
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Montagezubehör
- Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss
- Lochschablone zur Montage