

# Reolink P340

## 12 MP IP POE Überwachungskamera mit intelligenter Personen- & Autoerkennung, Nachsicht in Farbe

EAN: 6975253984299

Die P340 Kamera von Reolink bietet sehr gute Bilder und Videoaufnahmen, dank einer hervorragenden 12 MP (4512 x 2512) Auflösung. Mit dieser höchsten Bildqualität sorgt sie dafür, dass die Umgebung immer präzise dargestellt wird und alle Details deutlich sichtbar sind.



Die Kamera verfügt über zahlreiche Funktionen wie intelligente Erkennung und Alarme, Fernzugriff, Smart Home-Integration sowie flexible und sichere Speicheroptionen.

Dank PoE (Power over Ethernet) ist zur Datenübertragung und Stromversorgung der Kamera P340 ein Netzwerkkabel ausreichend. Die Installation und Verkabelung sind also unkompliziert und effizient.

- Für die PoE-Funktion ist entweder ein PoE-Switch oder ein Reolink Netzwerkrekorder erforderlich.

Die P340 PoE-Kamera verfügt über mehrere Speicheroptionen. Sie können sowohl bewegungsaktivierte als auch kontinuierliche Aufnahme speichern, je nach Wunsch. Dabei brauchen Sie nur eine SD-Karte einzulegen oder die Kamera an den Reolink NVR\* anzuschließen beziehungsweise einen FTP-Server einzurichten.

Mit einer Kapazität von bis zu 256 GB Micro-SD-Karten können Sie Ihre Aufzeichnungen frei auf der SD-Karte speichern. (Für SD-Karten wird "Endurance" in der Bezeichnung empfohlen.)

Unabhängig von Standort und Zeitpunkt können Sie aus der Ferne auf die Kamera zugreifen:

- Mit der kostenlosen Reolink App auf Ihrem Mobilgerät
- Mit der kostenlosen Reolink Client Software auf Ihrem Computer
- Mit dem Webbrowser ohne weitere Plug-ins

Die Reolink P340 ist mit einem leistungsstarken Scheinwerfer und zwei Infrarot-LEDs ausgestattet, die auch bei Dunkelheit klare und farbige Bilder aus bis zu 30 Metern Entfernung liefern. Diese innovative Technologie sorgt für mehr Details bei schlechten Lichtverhältnissen und macht die Überwachung noch effizienter.

Dank Bewegungserkennung haben Sie alles im Blick. Diese Funktion kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sollte irgendwas erkannt werden, wird die Kamera Sie umgehend alarmieren:

- Warn-E-Mails und Push-Benachrichtigungen verschicken.
- Bilder/Videos auf FTP-Server hochladen
- Videos der Bewegungserkennung auf der Micro SD-Karte bis zu 256 GB (separat erhältlich) oder in einen Reolink Netzwerkrekorder (NVR)\* aufzeichnen und speichern.

Die P340 bietet mit ihrer fortschrittlichen Technologie sowohl zur intelligenten Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren als auch zur Übermittlung von Alarmmeldungen einen wirkungsvollen und effektiven Sicherheitsstandard. Dies ermöglicht das Reduzieren von möglichen Fehlalarmen, ohne dabei relevante Benachrichtigungen zu übersehen.

Die Kamera unterstützt auch Zwei-Wege-Audio, so dass der Benutzer in Echtzeit mit Personen vor der Kamera kommunizieren kann.

Mit der "Zeitraffer"-Funktion können Sie Videos in Sekunden oder Minuten erhalten, die z.B. einen Bauprozess dokumentieren oder Sonnenauf- und -untergang in einem kurzen Film festhalten.

- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an NVRs angeschlossen ist.

Die Reolink P340 besteht aus einem soliden, wasserdichten IP66 Aluminiumgehäuse und ist somit ideal für den Außeneinsatz geeignet und funktioniert auch unter rauen Wetterbedingungen zuverlässig.

**\* Bei der Auswahl eines Netzwerkrekorders (NVR) wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink Netzwerkrekorder zu verwenden.**

## Hauptmerkmale

- Auflösung von 12 Megapixeln (4512 x 2512), für gestochen scharfe Bilder und Videos
- PoE (Power over Ethernet)
- Intelligente Personen- und Fahrzeugerkennung
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
- Unterstützt Audioaufzeichnung
- Zwei-Wege-Audio
- Nachtsicht in Farbe bis zu 30 Meter
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Wasserdichtes IP66 Aluminiumgehäuse für den Außenbereich geeignet
- Einfacher Fernzugriff über Browser und die kostenlose Reolink-Software

## Technische Daten

Modell	P340	
<b>Video und Audio</b>	Bildsensor	1/2.49" CMOS-Sensor
	Videoauflösung	Standard: 4512*2512 (12 Megapixel) bei 20 fps
	Objektiv	f=4 mm F=1,6, mit IR Cut
	Videoformat	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 100°; Vertikal: 50°
	Tag Nacht	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-LED	Bis zu 30 Meter (100 Fuß) (LED: 2 Stück / 1,8 W / 850 nm)
	Scheinwerfer	1 Stück / 4,3 W / 6500 K / 700 Lumen
	Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
<b>Stromversorgung</b>	POE	IEEE 802.3af, 48 V aktive
	Gleichstrom	12 V – 1 A, <12 W
<b>Schnittstelle</b>	Leistung	Gleichstromanschluss
	System	Reset-Knopf
	Ethernet	Ein 10 M/100 Mbps RJ45
	Speicherung	MicroSD-Kartensteckplatz (max. 256 GB)
<b>Funktionen</b>	Bildrate	Mainstream: 2 fps – 20 fps (Standard: 25 fps) Substream: 4 fps – 15 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 3072 Kbps - 10240 Kbps (Standard: 8192 Kbps) Substream: 128 Kbps - 1228 Kbps (Standard: 1024 Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung, Menschenerkennung, Fahrzeugerkennung, Haustiererkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsaufzeichnung, Zeitplanaufzeichnung (Standard: Bewegungsaufzeichnung)
	Protokolle und Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Maximaler Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams)
	Arbeiten mit	Google Assistant, Reolink NVR
<b>Arbeitsumfeld</b>	Temperatur	Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 %
	Wasserdicht	IP66
<b>Abmessungen</b>	Abmessungen	68 x 63 x 188 mm
	Gewicht	452 g

## Lieferumfang

- Reolink P340 PoE Überwachungskamera
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Montagezubehör
- Aufkleber Videoüberwachung
- Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss
- Lochschablone zur Montage