

Reolink P430

Smarte 4K UHD PoE Überwachungskamera mit Nachtsicht in Farbe und optischem 5X-Zoom

EAN: 6975253983377

Die Reolink P430 ist eine PoE Überwachungskamera für den Außenbereich mit Bewegungsmelder und verfügt über eine Auflösung von 8 MP (3840x2160). Das Modell P430 bietet Ihnen damit eine klare Videoübertragung und scharfe Bilder mit 5x optischem Zoom. Perfekte Nachtsicht auf bis zu 30 m ist gewährleistet, dank IR-LEDs und Scheinwerfer.



Mit intelligenter Fahrzeug- und Personenerkennung werden nur die wichtigen Bewegungsmeldungen registriert und übertragen. Die eingebaute Sirene vertreibt ungebetene Besucher und mit dem Zwei-Wege Audio haben Sie die Möglichkeit mit Besuchern zu kommunizieren.

Sie verfügt über mehrere Speicheroptionen. Sie können, je nach Wunsch, sowohl bewegungsaktivierte als auch zeitdefinierte Aufnahmen speichern. Dabei brauchen Sie nur eine Micro SD-Karte* bis 256 GB einzulegen oder die Kamera an den Reolink Netzwerkrekorder (NVR)** anzuschließen beziehungsweise einen FTP-Server einzurichten.

Unabhängig von Standort und Zeitpunkt können Sie aus der Ferne auf die Kamera zugreifen:

- Mit der kostenlosen Reolink App auf Ihrem Mobilgerät
- Mit der kostenlosen Reolink Client Software auf Ihrem Computer
- Mit dem Webbrowser ohne weitere Plug-ins

Dank intelligenter Bewegungserkennung können bestimmte Ereignisse und Objekte gezielt gefiltert und aufgenommen werden. Diese Funktion kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sollte irgendwas erkannt werden, wird die Kamera Sie umgehend alarmieren:

- Warn-E-Mails und Push-Benachrichtigungen verschicken
- Bilder/Videos auf FTP-Server hochladen
- Videos der Bewegungserkennung auf der Micro SD-Karte bis zu 256 GB (separat erhältlich) oder in Ihrem Reolink NVR* aufzeichnen und speichern. Die SD-Karten mit der Bezeichnung "Endurance" werden empfohlen.

Mit ihrer fortschrittlichen Technologie bei der Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren sowie bei der Übermittlung von Alarmmeldungen bietet das Modell P430 einen effizienten und effektiven Überwachungsstandard. Dies ermöglicht die Reduzierung möglicher Fehlalarme, ohne relevante Benachrichtigungen zu übersehen.

Die P430 besteht aus einem soliden, wasserfesten IP66 Aluminiumgehäuse und ist somit für den Einsatz in Außenbereichen bestens geeignet. Die P430 PoE Überwachungskamera können Sie im Haus und im Freien montieren und sie funktioniert auch bei rauen Witterungsbedingungen einwandfrei.

* separates Zubehör

** Bei der Auswahl eines Netzwerkrekorders (NVR) wird empfohlen, für eine optimale Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden.

Hauptmerkmale

- 8 Megapixel Super HD-Auflösung
- 5x optischer Zoom und Autofokus
- Intelligente Personen- und Fahrzeugerkennung
- Sirenen-Alarmierung (integriert)
- 2-Wege-Audio (integriertes Mikrophon und Lautsprecher)
- Hervorragende Nachtsichteigenschaften: bewegungsaktiviertes 5-Weißlicht-LED und 4 IR-LEDs bis zu 30 Meter (Nachtsicht in Farbe)
- Bewegungs- und Audioerkennung
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB (separat, nicht im Lieferumfang)
- Wettergeschützt nach IP66
- Einfacher Fernzugriff über Browser und die kostenlose Reolink-Software
- Funktioniert mit Google Assistant

Technische Daten

Modell		P430
Video & Audio	Bildsensor	1/2.8" CMOS-Sensor
	Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) bei 25 fps
	Objektiv	F=2,7-13,5 mm, F=1,6-3,3 mit IR Cut
	Videokomprimierung	H.265
	Blickwinkel	Horizontal: 105°-31° Vertikal: 55°-17°
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 m (IR-LED: 4 Stk. / 28 mil / 850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Bis zu 30 m (Spotlight: 5 Stk. / 4 W / 6500 K / 450 Lumen)
Stromversorgung	Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
	PoE	IEEE 802.3 af, 48 V Active
Stromversorgung	DC-Strom	DC 12 V/1 A, <12 W
	Strom	DC Stromeingang
Schnittstelle	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45
	Speicherung	Micro SD-Kartenslot (bis zu 256 GB)
	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps - 25 fps (Standard: 20 fps) Sub Stream: 4 fps - 15 fps (Standard 10 fps)
Software und Funktion	Bitrate	Mainstream: 1024 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 256 Kbps) Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarmer	Bewegungserkennung / Personenerkennung / Fahrzeugerkennung / Haustiererkennung
	Aufzeichnungsmodus	Aufzeichnung bei Bewegungserkennung (Standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung
	Protokoll & -Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream und 2 x Mainstream)
	Smart Home	Google Assistant
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
	Schutzart	IP67
Dimensionen	Abmessungen	Φ 80 x 72 x 238 mm
	Gewicht	838 g

Lieferumfang

- Reolink P430 PoE Überwachungskamera
- Netzkabel 1 m
- Kurzanleitung
- Aufkleber Videoüberwachung
- Wasserdichter Deckel
- Lochschablone zur Montage
- Päckchen mit Schrauben
- Schraubenschlüssel