

Reolink W330

4K 8 MP Dualband WLAN Überwachungskamera mit Nachtsicht in Farbe

EAN: 6975253982202

Die Reolink W330 ist eine moderne Dualband WLAN Überwachungskamera und bietet eine beeindruckende 4K 8 MP Ultra HD Auflösung. Diese hohe Auflösung ermöglicht es, dass selbst kleinste Details deutlich sichtbar sind, sowohl in der Echtzeitansicht als auch bei der Wiedergabe von aufgezeichnetem Material.

Die Reolink W330 verfügt über LED-Scheinwerfer und eine integrierte Sirene. Sobald etwas Ungewöhnliches entdeckt wird, leuchten die LEDs auf und die Sirene gibt einen lauten Ton von sich. Dies schreckt den Einbrecher ab und bietet Ihnen zusätzlichen Schutz. Mit dem integrierten Scheinwerfer kann die Kamera nicht nur in Schwarz-Weiß, sondern auch in Farbe Bilder und Videos aufnehmen. Die Aktivierung des Scheinwerfers kann je nach Präferenz konfiguriert werden, entweder durch einen Zeitplan oder durch Bewegungserkennung.



Die Kamera kann Personen, Fahrzeuge und Haustiere von anderen Objekten unterscheiden und sendet präzise Alarmmeldungen, um Falschmeldungen zu vermeiden. Wenn ein unerwünschter Besucher erkannt wird, werden automatisch sowohl das Flutlicht als auch die Sirene aktiviert.

Das integrierte Mikrofon und der Lautsprecher sowie die Echtzeitanzeige sorgen dafür, dass Sie sehen, hören und kommunizieren können, unabhängig davon, wo Sie sind.

Die Reolink W330 ist eine Dualband WLAN Sicherheitskamera mit 2,4 GHz und 5 GHz Frequenzbereichen und dank der neuesten WLAN 6 Technologie wird eine noch schnellere und stabilere Netzwerkverbindung für eine reibungslosere Live-Ansicht und Wiedergabe der Aufnahmen ermöglicht.

Für die Speicherung der Aufnahmen stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Die Kamera unterstützt 24/7-Aufnahmen, bewegungsgesteuerte Aufnahmen und geplante Aufnahmen. Die Speicherung kann auf einer Micro-SD-Karte mit einer Kapazität von bis zu 256 GB (separat erhältlich, wir empfehlen SD-Karten mit „Endurance“ im Namen), einem Reolink Netzwerkrekorders (NVR)* oder einem FTP-Server erfolgen.

Dank Bewegungserkennung haben Sie alles im Blick. Diese Funktion kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die Bewegungszonen sind einstellbar, sodass die Bereiche ausgewählt werden können, in denen die Bewegungserkennung ausgelöst wird, und die Bereiche, die keine Bewegung erfassen sollen. Sollte irgendwas erkannt werden, wird die Kamera Sie umgehend alarmieren:

- *Warn-E-Mails und Push-Benachrichtigungen verschicken.*
- *Bilder/Videos auf FTP-Server hochladen*
- *Videos der Bewegungserkennung auf der Micro SD-Karte bis zu 256 GB oder in Ihrem Reolink NVR* aufzeichnen und speichern.*

Die Zeitraffer-Funktion ermöglicht es, lange Zeitperioden in kurze Videos zu komprimieren, ideal für die Aufnahme von Sonnenuntergängen oder das Aufblühen von Pflanzen.

Zeitraffer ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen Netzwerkrekorders angeschlossen ist.

Sie können unabhängig von Ort und Zeit auf die Kamera aus der Ferne zugreifen. Mit der kostenlosen Reolink-App auf Ihrem Smartphone oder über den Reolink-Client auf Ihrem Computer können Sie auf die Live-Ansicht zugreifen und die Kamera bedienen. Die Kamera ist auch mit dem Google Assistant kompatibel.

Die Reolink W330 ist eine Überwachungskamera, die sowohl in Innenräumen als auch im Freien installiert werden kann. Sie verfügt über ein robustes, wasserdichtes (IP67) Aluminiumgehäuse und ist daher ideal für den Außeneinsatz geeignet. Die Kamera funktioniert auch bei rauen Wetterbedingungen einwandfrei.

*** Bei der Auswahl eines Netzwerkvideorekorders (NVR) wird empfohlen, einen Reolink Netzwerkvideorekorder (NVR) zu verwenden.**

Hauptmerkmale

- 8 Megapixel 4K Auflösung
- Dualband-WLAN mit 2T2R MIMO-Antennen
- Intelligente Personen-, Fahrzeug- und Haustiererkennung
- Integrierte Alarmsirene
- Echtzeit-Bewegungserkennung
- Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
- LED-Scheinwerfern
- Bis zu 30 Meter Nachtsicht in Farbe
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Wettergeschützt nach IP67
- Einfacher Fernzugriff über Browser und die kostenlose Reolink-Software
- Funktioniert mit Google Assistent

Technische Daten

	Modell	W330
Video & Audio	Bildsensor	1/2,7 "CMOS-Sensor
	Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) @20fps
	Objektiv	f=4,0 mm fest, F=1,6
	Kompression	H.265
	Sichtwinkel	Horizontal: 88,8° Vertikal: 45,2°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	IR-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (100 ft); LED: 2 pcs / 2 W / 850 nm
	Farbige Nachtsicht	Mit Scheinwerfern: 1 Stück / 4,3 W / 6500 K
	Bildfrequenz	Mainstream: 2 - 20 fps (Standard: 20 fps) Substream: 4 - 15 fps (Standard 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 1024 Kbps - 6144 Kbps (Standard: 4096 Kbps) Substream: 64 Kbps – 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Audio	2-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprechern
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/ac/ax/ b/g/n
	WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
Stromversorgung	DC-Strom	DC 12.0 V/1 A, <12 W
Speicherung	Lokale Speicher	Micro SD-Kartenslot (bis zu 256 GB)
Schnittstelle	Strom	DC Stromanschluss
	Reset	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45
Software	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarter Alarm	Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugererkennung; Haustiererkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsgesteuerte Aufzeichnung (Standard); Zeitgesteuerte Aufzeichnung, 24/7 Aufzeichnung
	Netzwerkprotokoll & -standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Sub-Streams & 2 Mainstreams); 20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten)
	Smart Home Kompatibilität	Google Assistent
Arbeitsumgebung	Zeitraffer	Unterstützt; Zeitraffer ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist.
	Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C (14°F~131°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10% ~ 90%
	Schutzart	IP67
Größe & Gewicht	Abmessungen	Φ 67 x 187 mm
	Gewicht	486 g

Lieferumfang

- Reolink W330 Überwachungskamera
- Netzadapter
- Netzkabel 1 m
- Verlängerungskabel 4,5 m
- Kurzanleitung
- Aufkleber Videoüberwachung
- Lochschablone zur Montage
- Päckchen mit Schrauben
- Schraubenschlüssel
- Wasserfeste Hülle