

# Reolink NVS8

## 8-Kanal PoE Netzwerkvideorekorder mit HDMI und VGA-Ausgang, inkl. 2 TB Festplatte

EAN: 6975253986545

Der Reolink NVS8 8-Kanal PoE NVR arbeitet perfekt mit allen Reolink 12 MP, 10 MP, 8 MP, 5 MP oder 4 MP IP-Kameras (keine batteriebetriebenen bzw. akkubetriebenen Kameras) zusammen, um rund um die Uhr Aufnahmen, Bewegungserkennung, Live-Ansicht, Wiedergabe und andere Funktionen zu ermöglichen und ermöglicht so 24/7 Aufzeichnungen, Bewegungs-erkennung, Live-Ansicht, Wiedergabe und weitere Funktionen.



Der Reolink NVR ist die optimale Lösung, wenn mehrere IP-Kameras eingesetzt werden sollen oder wenn die Aufzeichnung und Überwachung rund um die Uhr erfolgen soll. 24/7 Aufzeichnung und kontinuierliche Überwachung.

- Unterstützt die gleichzeitige Aufzeichnung von allen Kameras (bis zu 8 Kameras).
- Unterstützt Reolink Kameras mit bis zu 12 MP (keine Batterie- bzw. Akkukameras)
- Falls Sie noch länger aufzeichnen möchten, machen Sie nur Aufnahmen bei Bewegungserkennung. Es wird erst dann aufgezeichnet, wenn eine Bewegung erkannt wird.
- Eine 2-TB-Festplatte ist integriert und Sie können auch eine externe Festplatte über e-SATA installieren, um mehr Speicherplatz zu erreichen (bis zu 6 TB).

### PoE – Einfache Einrichtung & Echt Plug & Play

Der Netzwerkvideorekorder NVS8 vereinfacht die Installation von Überwachungskameras dank seiner PoE-Funktion (Power over Ethernet) erheblich. Da die Übertragung von Daten und Strom nur über ein einziges Kabel erfolgt, reduziert der NVS8 den Verkabelungsaufwand erheblich und ist damit die perfekte Lösung für alle Benutzer, die eine schnelle und unkomplizierte Installation bevorzugen.

Für den lokalen Zugriff und die Steuerung Ihres Systems ist es möglich, an ihn direkt einen Monitor oder ein HD-TV anzuschließen. Dies ermöglicht eine Überwachung in Echtzeit und die Anpassung der Einstellungen.

Um das System aus der Ferne zu steuern und darauf zuzugreifen, kann die kostenlose Reolink-App auf Ihrem Mobilgerät eingesetzt, die Reolink-Client-Software auf Ihrem Computer installiert oder über einen Webbrowser auf das System zugegriffen werden. Diese Optionen bieten Flexibilität und Komfort, da Sie Ihr System von überall aus verwalten können.

***-- Die Reolink Netzwerkrekorder (NVR) sind NUR für den Einsatz mit Reolink Überwachungskameras konzipiert. --***

### Hauptmerkmale

- 12 MP UHD-Auflösung für hochqualitative, präzise Aufnahmen
- Unterstützung von bis zu 8 Kanälen für umfassende Überwachung und flexible Erweiterungsmöglichkeiten
- Power over Ethernet (PoE) für eine einfache Installation ohne zusätzliche Stromkabel
- Kontinuierliche 24/7-Aufzeichnung auf bis zu 12 TB Festplattenspeicher (2 TB Festplatte inklusive)
- Sofortige Benachrichtigung bei Bewegungserkennung über Push-Benachrichtigungen und E-Mails
- Live-Übertragungen von mehreren Kameras gleichzeitig
- Intelligente Wiedergabeoptionen für die effiziente Suche von Aufzeichnungen
- Benutzerfreundliche Bedienung über die kostenlose Reolink-App und Client-Software

## Technische Daten

<b>Modell</b>	<b>Modell</b>	<b>NVS8</b>
	<b>Produktbezeichnung</b>	8-Kanal 12 MP PoE-Netzwerkvideorekorder
<b>Externe Schnittstellen</b>	<b>Video-Ausgang</b>	1 HDMI, 1 VGA
	<b>Audio-Anschluss</b>	1 Audioausgangskanal, RCA
	<b>USB-Anschlüsse</b>	2 x USB 2.0
	<b>Ethernet-Ports</b>	8 x RJ-45, 10/100 Mbit/s selbstanpassende PoE-Ethernet-Schnittstelle (für IP-Kameras)
		1 x RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s selbstanpassend (für LAN/WAN)
<b>Video</b>	<b>Video-Eingang</b>	PoE-IP-Kamera x 8
	<b>Video-Ausgang</b>	<b>HDMI:</b> 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 <b>VGA:</b> 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
<b>Audio</b>	<b>Audioeingang</b>	Kameras mit integriertem Mikrofon
<b>Aufzeichnung</b>	<b>Video-Kompression</b>	H.265, H.264
	<b>Live-Ansicht / Wiedergabe</b>	12 MP / 8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080P / 720P
	<b>Synchrone Wiedergabe</b>	1-4 Kanäle ( <b>Unterstützt nur 1-Kanal-Wiedergabe, wenn die Auflösung 8 MP oder mehr beträgt</b> )
	<b>Aufnahmemodi</b>	Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung, bewegungsgesteuerte Erkennung; Aufzeichnung rund um die Uhr
<b>Speicherung</b>	<b>Interne Festplatte</b>	1 SATA-Schnittstelle (2 TB Festplatte im Lieferumfang enthalten)
	<b>Externe Festplatte</b>	1 eSATA-Schnittstelle für Festplatte
	<b>Max. Kapazität</b>	12 TB (bis zu 6 TB Kapazität für jede Festplatte)
<b>PoE</b>	<b>Max. Leistung pro Port</b>	25 W
	<b>Standard</b>	IEEE 802.3 af/at
<b>Netzwerk</b>	<b>Netzwerkprotokolle</b>	HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP
	<b>Unterstützte Browser</b>	Edge, Firefox, Chrome, Safari
	<b>Betriebssystem unterstützt</b>	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	<b>Max. Benutzerzugriff</b>	20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten); unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams)
<b>Allgemein</b>	<b>Stromversorgung</b>	DC 48 V ~ 53 V
	<b>Energieverbrauch</b>	<10 W (ohne Festplatte und PoE)
	<b>Arbeitsumfeld</b>	-10°C ~ + 45°C (14°F ~ 113°F); 10% ~ 90%
	<b>Maße</b>	260 x 41 x 230 mm
	<b>Gewicht</b>	1,4 kg (ohne Festplatte)

## Lieferumfang

- Reolink NVS8 8-Kanal PoE Netzwerkvideorekorder, inkl. 2 TB Festplatte
- Netzteil
- USB-Maus
- Netzwerkkabel
- Kurzanleitung
- HDMI-Kabel