

das Europa-Multinorm CB-Funkgerät VOX

stabo xm 3008 e VOX 12/24

- **12 V/24 V-Betrieb** ohne Umschalten
- **energieeffizienter 24 V-Betrieb** ohne zusätzliche Wärmeentwicklung
- **ASC** automatische Rauschsperrung (ein PRESIDENT Patent)
- **6 umschaltbare Frequenztabellen** EU, PL, d, EC, U, rU

*energieeffizienter
24 V
Betrieb*



7 backlight colors

Art.- Nr. 30119

- **Super Vox** (sprachgesteuertes Senden) schaltbar
- **Noise Gate Amplifier**
- **XL Multifunktions-LCD** 7 Hintergrundfarben
- **Emergency Taste EMG** programmierbar
- **ANL** (automatischer Störbegrenzer), schaltbar
- **NB** (Störaustaster), schaltbar
- **Hi-Cut Filter** schaltbar
- **Mikrofon-Verstärkung**, einstellbar
- **RF Gain** einstellbar
- **Key Beep, Roger beep**
- **AM/FM**
- **TOT** (Time Out timer)

- **6-polige Mikrofonbuchse**
- **Buchse für externen Lautsprecher** (3,5 mm)
- **Buchse für externes Vox-Mikrofon** (2,5 mm)
- **hochwertiges UP/DOWN - Mikrofon** (Elektret)

E24 10R-05 3064

optionales Zubehör:	Art.- Nr.
stabo-Einschubhalterung* für den DIN-Radioschacht	50229
VOX-Schwanenhals-Mikrofon	71565
CBL 500 externer Lautsprecher	70048
HP2 externer Lautsprecher	70047



Art.- Nr. 30129
stabo xm 3008 e VOX 12/24
in stabo-Einschubhalterung*
(* patentgeschützt / European Patent)

Die Vorteile dieser Kombination:

- robustes, komfortables CB-Mobilfunkgerät
- schnelle, sichere und TÜV-gerechte Unterbringung des Funkgeräts
- unkomplizierte Entnahme des Funkgeräts bei Mitnahme oder Austausch
- mit Akustikkanal (kein Zusatz-Lautsprecher erforderlich)



Bedienungsanleitung
user manual
stabo xm 3008e VOX



Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Modellabweichungen möglich. Copyright © 11/ 2020 stabo Elektronik GmbH
stabo Elektronik GmbH · 31137 Hildesheim, Germany · Münchwiese 16 · Telefon +49 (0) 5121 7620 -10 · Telefax +49 (0) 5121 516847
Internet: www.stabo.de · e-mail: info@stabo.de