



MADE IN GERMANY



Artikelnummer 1153680200
EAN 4007123686995

BESCHREIBUNG

- Spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-2-1.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 2 Steckdosen CEE 400 V/32 A 5-polig.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	CEE-Steckdose - 16 A	Ohne
Kabellänge	2 m	CEE-Steckdose - 32 A	CEE 2x 32 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G6,0	Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Kabelfarbe	schwarz	Stecksystem Stecker	CEE 32 A 3P+N+PE (5p) 400 V
FI-Schalter	Ohne	Schutzart (IP)	IP44
Absicherung	Ohne		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Neutraler Karton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	26,5 cm x 27,5 cm x 27 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2.68 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2.67 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	26,5 cm x 27,5 cm x 27 cm

LIEFERUMFANG

Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 2/32