



ENGINEERED IN
GERMANY

BREMOUNTA



Artikelnummer 1150660415
EAN 4007123691098

BESCHREIBUNG

- Schnelles Aufladen Ihrer angeschlossenen Geräte dank zwei integrierter USB C-Anschlüsse.
- Gesamtlastestrom max. 3100 mA.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.



Artikelnummer 1150660415
EAN 4007123691098

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabellänge	3 m	USB-Ladebuchsen	2
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	Max. Ausgangsstrom USB	3.1 A
Steckdosen gesamt	5	Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.67 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.66 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	8,5 cm x 7 cm x 46,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	8 cm x 7 cm x 43 cm		

LIEFERUMFANG

Bremounta Steckdosenleiste