



**ENGINEERED IN  
GERMANY**



**Artikelnummer** 1150660425  
**EAN** 4007123691104

## BESCHREIBUNG

- Schnelles Aufladen Ihrer angeschlossenen Geräte dank zwei integrierter USB C-Anschlüsse.
- Gesamtlastestrom max. 3100 mA.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Kabelqualität</b>	PVC	<b>Max. Strombelastbarkeit</b>	16 A
<b>Kabellänge</b>	3 m	<b>USB-Ladebuchsen</b>	2
<b>Kabelbezeichnung</b>	H05VV-F 3G1,5	<b>Max. Ausgangsstrom USB</b>	3.1 A
<b>Steckdosen gesamt</b>	5	<b>Farbe</b>	weiß

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

<b>VPE</b>	1	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung)</b>	0.67 kg
<b>Produktgewicht (ohne Verpackung)</b>	0.66 kg	<b>Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)</b>	8,5 cm x 7 cm x 46,5 cm
<b>Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)</b>	8 cm x 7 cm x 43 cm		

## LIEFERUMFANG

Bremounta Steckdosenleiste