

**PZ 2.5 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	0.14mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">2903690000</a>
Typ	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 6. November 2023 11:10:21 MEZ

Katalogstand 28.10.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## PZ 2.5 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	31 mm	Tiefe (inch)	1,22 inch
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2,756 inch
Breite	160 mm	Breite (inch)	6,299 inch
Nettogewicht	290,6 g		

### Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

### Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 14
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26		

### Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	Trapezcrimp		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21043811

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--