

KT 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schneidwerkzeuge in Ratschenausführung. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Geringe Handkräfte auf Grund der optimalen Hebelübersetzung und einem technisch ausgereiften Exzenterantrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schneidwerkzeuge
Best.-Nr.	2993500000
Typ	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 17. Januar 2024 16:40:05 MEZ

Katalogstand 17.01.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1,575 inch
Höhe	110 mm	Höhe (inch)	4,331 inch
Breite	345 mm	Breite (inch)	13,583 inch
Nettogewicht	1.370 g		

Schneidwerkzeuge

Aluminium Sektorleitung	4 x 70 SE	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (kcmil)	800 kcmil
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (mm ²)	400 mm ²	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. Ø	52 mm
Kupfer Sektorleitung	3 x 70 SM	Kupferkabel - feindrähtig, max.	400 mm ²
Kupferkabel - feindrähtig, max. (kcmil)	800 kcmil	Kupferkabel - mehrdrähtig, max.	400 mm ²
Kupferkabel, max. Ø	52 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-90-11
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)