

optiRACK "silent" aktiv 12HE, 612x555x600mm, schallgedämmt

Artikelnummer 26.50.0961
Hersteller apraNET
Hersteller-Art.-Nr. 35-0001-61



optiRACK "silent" Untertisch-Schrank

- Schallgedämmtes Gehäuse mit Sichttür
- Abnehmbare Seitenwände
- 19"-Ausbau in 12 HE tiefenvariabel
- Aktiv: Mit drehzahlgeregeltem Lüfter zur aktiven Entlüftung des Gehäuses (Lüfter: 12V DC, 42dB)

Technische Daten

Hersteller	apraNET
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	Netzwerkkomponentengehäuse
Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	12
Mit Sockel	nein
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	612 x 555 x 600 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	450
Front	Glastür

Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne
Dach	geschlossen
Bodenbereich	geschlossen
Belüftung	aktiv
Erdungsset montiert	ja
Lüfter nachrüstbar	ja
Farbe (Schrankgestell)	RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile)	RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Designprofile)	RAL 5014 Taubenblau
Technische Besonderheiten	schallgedämmt
Höhe	612 mm
Breite	555 mm
Tiefe	600 mm
Verpackungshöhe	680 mm
Verpackungsbreite	710 mm
Verpackungstiefe	620 mm
Paketgewicht	34 kg