

# VARI 2000 Wandverteiler 6 HE 557x636x360mm zweiteilige Tür

<b>Artikelnummer</b>	26.50.1002
<b>Hersteller</b>	apraNET
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21-3032-00



## Die VARI 2000 Wandgehäuselösung ermöglicht Ihnen eine optisch ansprechende, raumsparende Gehäuselösung für Ihre Netzwerkverkabelung

- 19"-Ebene parallel zur Befestigungswand, somit Gerätenutztiefe größer als die tatsächliche Gehäusetiefe des Schrankes
- Türkonstruktion gewährt ohne Schwenken der 19"-Ebene den vollen Zugriff von zwei offenen Seiten
- Bei den Gehäusegrößen 3 und 4 HE ist die Tür einteilig mit Vorreiber, bei 6 HE gibt es diese Variante und zusätzlich - wie bei 12 HE - eine Version mit zweiteiliger Tür mit Schwenkhebelverschluss
- Eine seitliche Sichtscheibe gewährleistet den freien Einblick in die 19"-Ebene
- Integrierte Belüftungslöcher in der Fronttür und an der Seitenwand unterstützen die natürliche Konvektion

### Optionales Zubehör:

- Fachboden 26.51.0048, Montage erfolgt senkrecht. Nicht 19"-fähige Komponenten werden auf den im Befestigungskit 26.51.0049 befindlichen Einhängwinkel senkrecht abgestellt und mit Klettband befestigt.
- Befestigungskit 26.51.0049 bestehend aus 2 St. Winkel, einhängbar; 1 Satz Klettband zur Befestigung der ungenormten Komponenten
- plug & play Modul 26.51.0050 für aktive Schrankbelüftung; bestehend aus temperaturgesteuertem Lüfter inkl. 3-fach Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz

### Technische Daten

Hersteller	apraNET
------------	---------

Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	Wandschrank
Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	6
Mit Sockel	nein
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	550 x 610 x 350 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	460
Schutzart IP	22
Front	Glastür mit Rahmen
19"-Ebene	vorne
Dach	geschlossen
Bodenbereich	geschlossen
Belüftung	passiv
Erdungsset montiert	ja
Lüfter nachrüstbar	ja
Farbe (Schrankgestell)	RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile)	RAL 7035 Lichtgrau
Technische Besonderheiten	19"-Ebene parallel zur Befestigungswand
Höhe	550 mm
Breite	610 mm
Tiefe	350 mm
Verpackungshöhe	600 mm
Verpackungsbreite	420 mm
Verpackungstiefe	690 mm
Paketgewicht	22.5 kg