

APRANET VARIONE 19"-Wandverteilergehäuse 3 HE 510x510x175mm, Haube

Artikelnummer 26.50.1040

Hersteller apraNET

Hersteller-Art.-Nr. 213-038-00



- Die VARIONE Wandverteilergehäuse sind optisch ansprechende, raumsparende Gehäuse für Ihre flexible Netzwerkverkabelung
- Senkrechte 19"-Ebene, parallel zur Befestigungswand, somit Gerätenutztiefe größer als die tatsächliche Gehäusetiefe des Schrankes (der Wandaufbau)
- Volle Zugänglichkeit der Montageebene durch eine abnehmbare Haube
- Flexible Kabeleinführung von unten und/oder oben mit integrierter Kabelabfangung (mit Bürstenleiste abgedeckt)

- Optionales Zubehör:
 - Zylinder-Vorreiber mit Schließung EK 333 zum Verschließen der Haube (26.50.1041)

Technische Daten

Hersteller	apraNET
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	Wandschrank
Farbe	weiß
Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	3
Mit Sockel	nein
Sockel mit Kippschutz	nein

Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	510 x 510 x 175 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	350
Schutzart IP	20
19"-Ebene	vorne
Dach	Kabeleinführung möglich
Bodenbereich	geschlossen
Belüftung	passiv
Justierfüsse	entfällt
Lüfter nachrüstbar	entfällt
Farbe (Schrankgestell)	weiß
Farbe (Verkleidungsteile)	weiß
Technische Besonderheiten	19"-Ebene parallel zur Befestigungswand
Höhe	510 mm
Breite	510 mm
Tiefe	175 mm
Verpackungshöhe	280 mm
Verpackungsbreite	620 mm
Verpackungstiefe	600 mm
Paketgewicht	7 kg