

# 19"-Gestell 42 HE, 2000x560x123mm, auf Sockel montierbar

**Artikelnummer** 26.50.9307  
**Hersteller** apraNET  
**Hersteller-Art.-Nr.** 58-2101-15



## APRA 19"-Gestell 42HE 200 x 56 x 12 cm Sockelmontage

- Flexible Alternative zu einem 19"-Schrank
- Geeignet bei häufigem Zugriff auf 19"-Einbaugeräte, z.B. in Labors, Entwicklung- und Testabteilungen, oder zum Einsatz in klimatisierten und gesicherten Technikräumen
- Material: Stahlblech
- 19"-Gestell, bestehend aus zwei 19"-Rahmen von je 21 HE
- Das gesamte 19"-Verteilergestell (26.50.9305) besteht aus zwei 19"-Rahmen von je 21 HE und einem stabilen Sockel, auf dem auch noch eine zweite 19"-Ebene (26.50.9307) installiert werden kann.
- Hinweis: Abbildung ähnlich!

• Weiteres optionales Zubehör:  
19"-Fachboden 3 HE 26.51.0009, Stellfläche 425 x 350 mm, Tragkraft max. 15 kg

### Technische Daten

Hersteller	apraNET
Produktgruppe	19"/-10"-Technik
Produkttyp	19"-Zubehör mechanisch
Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	42

Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	2000 x 560 x 123 mm
Schutzart IP	00
Belüftung	passiv
Justierfüsse	nein
Farbe (Schrankgestell)	RAL 7035 Lichtgrau
Höhe	2000 mm
Breite	560 mm
Tiefe	132 mm
Verpackungshöhe	400 mm
Verpackungsbreite	600 mm
Verpackungstiefe	1000 mm
Paketgewicht	24.5 kg