

19"-Käfigmutterset M5, mit Einsteckmutter, 50fach

Artikelnummer

26.51.9706

Hersteller

apraNET

Hersteller-Art.-Nr.

631-555-50



Tool-free

19"-Käfigmutterset M5 (50fach), bestehend aus je 50 Einsteck-Käfigmutter M5, Linsenschrauben M5 x 16 mm, Rosetten aus Kunststoff

- Schnelle, werkzeuglose Montage durch Einstecken von vorne
- Kein Einfädeln mehr von der Rückseite, wie bei Standardkäfigmutter
- Unverlierbar durch Rastmechanismus nach dem Einsetzen
- Durch Entriegeln wieder herausnehmbar
- Einsatzbereich: bis Materialstärke 3 mm
- Material: Gewindeeinsatz: Stahl-verzinkt, Gehäuse aus Kunststoff: PA (schwarz)

Technische Daten

Hersteller	apraNET
Produktgruppe	19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp	Rack Zubehör
Lieferumfang	50 Einsteck-Käfigmutter M5, 50 Linsenschrauben M5 x 16mm, 50 Rosetten aus Kunststoff
Verpackungshöhe	100 mm
Verpackungsbreite	20 mm
Verpackungstiefe	130 mm

Paketgewicht

0.361 kg